

PW 5105 Vario [EL AV]

Tvättmaskin, eluppvärmd

med fritt svängande aggregat, kort programtid på 53 min och avloppsventil.



- Trumvolym 100 l, tvättmängd 10.0 kg
- Stort utbud av program – användarspecifika tvättprogram
- Skonsam textilvård tack vare Miele's skontrumma
- Särskilt effektiv – låg vatten- och energiförbrukning
- Optimala centrifugeringsresultat – restfukt 50 %*, g-faktor370

* Restfuktuppgift avser varmsköljning i sista diskomgången.

EAN: 4002515145197 / Materialnummer: 09334990 / Gamla materialnummer: 51510506S

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Octoplus
Front	Octoblå
Fyllnadsförhållande	1:10
Kapacitet i kg	10,0
Trumvolym i liter	100
Lucköppning [Ø] i mm	370
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	höger
Underhållsfri motor med frekvensomriktare	•
Skontrumma i rostfritt stål	•
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhets-salonger, spa och gym	•
Lämplig för hushållet	•
Effektuppgifter	
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	8,00
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,06
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	58
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	53
Restfuktighet vid kallsköljning i %	54
Restfuktighet vid varmsköljning i %	50
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1100
g-faktor	370
Testade drifttimmar	30000
Styrellektronik	
Typ av styrning	Profitronic L Vario
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Grund-/målgruppsanp. program	
Grundprogram	•
Program för hotell och restaurang	•

PW 5105 Vario [EL AV]

Tvättmaskin, eluppvärmd

med fritt svängande aggregat, kort programtid på 53 min och avloppsventil.



EAN: 4002515145197 / Materialnummer: 09334990 / Gamla materialnummer: 51510506S

Program för äldreboenden och vårdhem	•
Program för fastighetsadministration	•
Program för självbetjäningstvätterier	•
Program för bostäder och lägenhetsbyggnation	•
Program för textilrengöring	•
Program för tvätterier och mangelstugor	•
Program för hantverksföretag	•
Program för brandkår och räddningstjänst	•
Program för stuterier/hästgårdar/ridstall	•
Program för universitet, förskolor och skolor	•
Program för sjukhus	•
Program för snabbmatsrestauranger	•
Program för campingplatser	•
Program för idrottsföreningar	•
Program för skönhets-, spa- och gymanläggningar	•
Program för privathushåll	•
Program för läkar- och tandläkarmottagningar	•

Dosering

Tvättmedelsbehållare	3 fack
Patenterad doseringsadapter för flytande medel	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	6
Nivåsensor	•

Standard elanslutning

Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	7,95
Total anslutningseffekt i kW	8,20
Säkring i A	16

Vattenanslutning/-avlopp

Kallvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Bruksvatten (alternativ) [antal]	1 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm	1020
Ytermått, nettobredd i mm	700
Ytermått, nettodjup i mm	827
Ytermått, bruttohöjd i mm	1215
Ytermått, bruttbredd i mm	760
Ytermått, bruttdjup i mm	915
Nettovikt i kg	148,0
Bruttovikt i kg	159
Maximal golvbelastning i N/m ²	2750

Emissionsvärden

Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	2,80

PW 5105 Vario [EL AV]

Tvättmaskin, eluppvärmd

med fritt svängande aggregat, kort programtid på 53 min och avloppsventil.



EAN: 4002515145197 / Materialnummer: 09334990 / Gamla materialnummer: 51510506S

Utrustning	
Dukbehandling	•
Obalansövervakning	•
Desinfektionstvätt	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik	•
Flödesräknare	•
Kommunikationsöppning	•
Tillbehör till alla produkter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Återvinningsandel i %	95
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Gränssnittsmodul RS 232 (tillval)	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
Kapacitet	
Andningskyddsmasker [antal]	7
Insatsdräkter [antal]	1-2
Insatsytterjackor [antal]	2
Syntettäcken [antal]	1
Syntetkuddar [antal]	2
Duntäcken [antal]	1
Dunkuddar [antal]	2
Torkdukar, 22 g [antal]	227
Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]	53
Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]	45
Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]	80
Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]	55
Sommartäcken för hästar [antal]	2
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•