


O 892  
Överkorg  
med insats E 812 och 2 glashållare för glas av olika typ.




- Höjddjusterbar med 5 cm mellan 2 lägen
- Byglarna säkerställer att glas på hög fot hålls stabilt
- Med integrerad spolarm, tillkoppling på baksidan
- Max lasthöjd 200 mm
- Glasinsatsen T 812 ingår i leveransen

EAN: 4002515276372 / Materialnummer: 09548990 / Gamla materialnummer: 67189201D

Produkttilhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Modelltilhörighet	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategori	
Korg för glas	•
Överkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Ståltråd, plastöverdragen
Färg	Vit.
Maximal lasthöjd i mm	200
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0

O 892  
Överkorg  
med insats E 812 och 2 glashållare för glas av olika typ.

EAN: 4002515276372 / Materialnummer: 09548990 / Gamla materialnummer: 67189201D



Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	190
Ytermått, nettobredd i mm	518
Ytermått, nettodjup i mm	486
Ytermått, bruttohöjd i mm	530
Ytermått, bruttbredd i mm	285
Ytermått, bruttodjup i mm	530
Nettovikt i kg	2,97
Bruttovikt i kg	3,12