

APH 100

Segosoft Serial Industrial Converter

för seriell koppling av 2 maskiner till en dators/laptops USB-port.

EAN: 4002515303818 / Materialnummer: 09574000 / Gamla materialnummer: 68815602D



- Galvanisk avskiljning av alla anslutningar med överspänningsskydd
- 2 maskiner kan använda en USB-port på datorn/laptops
- Det går att ansluta maskiner från andra tillverkare
- För användning med Segosoft Miele Edition
- I leveransen ingår: nätdel för uttag (1,4 m), US-kabel (0,5 m)

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Små autoklaver	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PWD 6121	•
PWD 6122	•
Produktkategori	
Process-/driftdokumentation/kommunikation	•
Produktegenskaper	
Färg	Blå
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av objektbärare	•
Rengöring av butyrometrar	•
Rengöring av apoteks-/infusionsflaskor	•
Rengöring av anestesiinstrument	•
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av robotinstrument	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-skor	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av rondsålar	•
Rengöring av nappflaskor	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Rengöring av ortopediska OP-instrument	•

APH 100

Segosoft Serial Industrial Converter

för seriell koppling av 2 maskiner till en dators/laptops USB-port.



EAN: 4002515303818 / Materialnummer: 09574000 / Gamla materialnummer: 68815602D

Rengöring av intramedullära spikar/borrar	•
Rengöring av plattor/brickor	•
Rengöring av trådkorgar	•
Rengöring av mätcylindrar	•
Rengöring av behållare, till exempel behållare för andningskalk	•
Rengöring av diverse objekt	•
Standard elanslutning	
Fasantal	1
Nolledare	N
AC/DC	AC
Spänning i V	100
Frekvens i Hz	50-60
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	109
Ytermått, nettobredd i mm	31
Ytermått, nettodjup i mm	90
Ytermått, bruttohöjd i mm	50
Ytermått, bruttbredd i mm	155
Ytermått, bruttdjup i mm	235
Nettovikt i kg	0,37
Bruttovikt i kg	0,47
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•