

E 812
 Insats
 för optimal placering av glas.



- Passar för överkorgarna O 891 och O 892
- För 7 glas med en diameter på max. 60 mm.

EAN: 4002515387672 / Materialnummer: 09742240 / Gamla materialnummer: 67581201D

Produkttilhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Modelltilhörighet	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategori	
Insats för glas	•
Produktegenskaper	
Material	Ståltråd, plastöverdragen
Färg	Vit.
Kan placeras i överkorg	O 891, O 892
Kapacitet	
Glas med max. Ø 60 mm [antal]	7
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0

E 812
Insats
för optimal placering av glas.



EAN: 4002515387672 / Materialnummer: 09742240 / Gamla materialnummer: 67581201D

Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	143
Ytermått, nettobredd i mm	230
Ytermått, nettodjup i mm	467
Ytermått, bruttohöjd i mm	32
Ytermått, bruttbredd i mm	615
Ytermått, bruttodjup i mm	50
Nettovikt i kg	0,30
Bruttovikt i kg	0,51