

KWT 6312 UGS

Vinkyl för inbyggnad under bänk

för perfekt njutning och tidlös design tack vare Push2Open och SommelierSet



- Perfekt design för handtagsfria kök – Push2open
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- Optimalt skydd av vinet genom UV-filter i tonad glasfront
- Förbered vinprovningen med SommelierSet



EAN: 4002515396872 / Materialnummer: 09764970 /
Gamla materialnummer: 36631200EU1

Produktkategori	
Vinkyl	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Underbyggd inbyggnadsprodukt	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Färg front	Glasdörr
Belysning vindel	LED-belysning
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Extra tillbehör som behövs	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Dörröppningshjälp	Push2open
Push2open	•
Antal trågaller	4
Trågallrets material	Bok
Antal FlexiFrame-galler	3
Sommelierset	•
NoteBoard	Ja
Vibrationsdämpad förvaring	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	TouchControl
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
Antal temperaturzoner	1
Minsta inställbara temperaturområde i °C	5
Maximalt inställbart temperaturområde i °C	20
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	G
Energiförbrukning per år, kWh	135,05
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,36
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	600
Max nischbredd i mm	600
Minsta nischhöjd i mm	820
Max nischhöjd i mm	870
Nischdjup i mm	580
Produktbredd i mm	597
Produkt höjd i mm	819
Produkt djup i mm	577
Vikt, kg	45,0

KWT 6312 UGS

Vinkyl för inbyggnad under bänk

för perfekt njutning och tidlös design tack vare Push2Open och SommelierSet



EAN: 4002515396872 / Materialnummer: 09764970 /

Gamla materialnummer: 36631200EU1

Klimatklass	SN-ST
Kylzon, liter	110
Vinzon i l	110
Total nyttovolym, i l	110
Plats för antal 0,75 liter-Bordeaux-flaskor	46 flaskor
Säkerhet vid strömbrott i tim	0
Ljudnivåklass (A-D)	C
Ljudnivå i dB(A) re1pW	37
Energiförbrukning i milliampere (mA)	800
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,8

Medföljande tillbehör



Active AirClean-filter

•

KWT 6312 UGS

Vinkyl för inbyggnad under bänk


för perfekt njutning och tidlös design tack vare Push2Open och SommelierSet



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)

KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KSK6300, Side by Side (installation drawing)

KWT6312UGS, Interior dimensions (Installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)