

FM
Flödesmätare
för mätning av genomströmningsmängd och visning för patronbyte.

EAN: 4002515537107 / Materialnummer: 10008910 / Gamla materialnummer: 67809701D



- Passar för patroner för delvis avsaltning
- Visuell och akustisk signal av tidpunkt för patronbyte
- Enradsdisplay, anslutning till extern LED möjlig
- Inklusive väggållare
- Inklusive nätdel

Produkttillhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner, tank	•
Diskmaskiner, tank, genomräkning	•
Modelltillhörighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

FM
Flödesmätare
för mätning av genomströmningsmängd och visning för patronbyte.

EAN: 4002515537107 / Materialnummer: 10008910 / Gamla materialnummer: 67809701D



Produktkategori	
Vattenbehandling	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Svart
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	110
Ytermått, nettobredd i mm	125
Ytermått, nettodjup i mm	52
Ytermått, bruttohöjd i mm	155
Ytermått, bruttbredd i mm	310
Ytermått, bruttodjup i mm	350
Nettovikt i kg	1,85
Bruttovikt i kg	2,49