

## PG 8581 [WW PD]

### Diskdesinfektor

med varmvattenanslutning, pulverdosering & EcoDry-funktion.



- Prestanda/batch till exempel 44 roterande instrument eller 44 sugar
- Säkerhet genom kontroll – spoltrycks- och spolarmsövervakning
- Bekvämt stöd för torkning – EcoDry
- Hög säkerhet – kan kopplas till processdokumentation

EAN: 4002515559420 / Materialnummer: 10088280 / Gamla materialnummer: 63858101S

<b>Konstruktion och utförande</b>	
Konstruktion	Fristående, kan monteras under bänkskiva, smal
Hölje	Vit
Underbyggnadsbar	•
AutoClose – automatisk luckspärr	•
Summer, akustisk signal vid programslut	•
Servicevänlig konstruktion	•
<b>Användning</b>	
Lämplig för tandläkarmottagningar	•
<b>Kapacitet</b>	
Sugar per omgång [antal]	44
Roterande instrument per omgång [antal]	44
<b>Effektuppgifter</b>	
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.	500
Nyttovolym diskutrymme i liter	145,00
Kortaste programtid (disk och desinfektion) i min.	37
Testade drifttimmar	15000
Maximal sköljtemperatur i °C	93
<b>Styrellektronik</b>	
Typ av styrning	TouchControl
Programval	Touch on Metal
Snabbvalsknappar	•
Max senare start i timmar	24
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Program [antal]	6
Fria programplatser [antal]	2
A0-värdesstyrning	•
Programavbrottssäkring	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	8,50
Total anslutningseffekt i kW	9,30
Säkring i A	16
Nätanslutningens längd i m	1,80
<b>Möjlig spänningsvariant 1</b>	
Elanslutning	AC 230V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	2,50
Total anslutningseffekt i kW	3,30
Säkring i A	16
<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kallvatten [antal]	1
Kallvatten för ångkondensator [antal]	1
Varmvatten [antal]	1
Nödvändigt flödestryck i kPa	200-1000
Maximal matningshöjd för avloppspump i cm	100
Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l	10,70

## PG 8581 [WW PD]

### Diskdesinfektor

med varmvattenanslutning, pulverdosering & EcoDry-funktion.



EAN: 4002515559420 / Materialnummer: 10088280 / Gamla materialnummer: 63858101S

Avloppspump [DN]	22
Integrerad vattenavhårdare	•
Vattenskyddssystem	Waterproof-system
<b>Mått och vikt</b>	
Nettovikt i kg	74
<b>Torkaggregat</b>	
Lufteffekt i m <sup>3</sup> /h	60
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	835
Ytermått, nettobredd i mm	600
Ytermått, nettodjup i mm	600
Ytermått, brutt höjd i mm	940
Ytermått, bruttbredd i mm	675
Ytermått, bruttdjup i mm	745
Diskutrymme, användbar höjd i mm	520
Diskutrymme, användbar bredd i mm	530
Diskutrymme, djup överkorg i mm	474
Diskutrymme, djup underkorg i mm	520
Bruttovikt i kg	81
<b>Program</b>	
Vario TD Intensiv	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•
Special 93 °C-10'	•
<b>Utrustning</b>	
Kontroll av doseringsvolym	•
Gränssnitt för processdokumentation (tillval)	•
Gränssnitt för Miele Service	•
Omfattande komponenter (tillval)	•
<b>Utrustning</b>	
1 doseringsenhet/lucka för spolglans	•
1 doseringsenhet/lucka	•
1 doseringspump för neutraliseringsmedel	•
Ångkondensator	•
Övervakning av spoltryck	•
Spolarmsövervakning	•
Flerkomponents filtersystem	•
Värmelement med varierbart varvtal	•
Direkt tillkoppling av insatser	•
EcoDry	•
Saltbehållare i luckan	•
Diskutrymme utan skarvar tack vare lasersvetsteknik	•
Värmelement utanför diskutrymmet	•
Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål (1.4301/304)	•
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Seriellt gränssnitt RS 232 (tillval)	•
Wifi via DataDiary (tillval)	•
Ethernet-gränssnitt (tillval)	•
Externa doseringsmoduler	•

PG 8581 [WW PD]

Diskdesinfektor

med varmvattenanslutning, pulverdosering & EcoDry-funktion.



EAN: 4002515559420 / Materialnummer: 10088280 / Gamla materialnummer: 63858101S

Normer/kontr.märkning/certif.	
VDE-tecken (elektrisk säkerhet)	•
IP skyddstyp enligt EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-riktlinje 2011/65/EU	•
EU-medicinproduktklass IIb	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
EN 61010-1	•