

PG 8593 [WW AD]  
Laboratediskmaskin  
med flytande dosering & varmluftstork DryPlus.



- Prestanda/batch till exempel 128laboratoriefaskor
- Säkerhet genom kontroll – spoltrycks- och spolarmsövervakning
- Effektiv varmluftstork – DryPlus
- Hög säkerhet – kan kopplas till processdokumentation

EAN: 4002515574249 / Materialnummer: 10114140 / Gamla materialnummer: 62859301S

<b>Konstruktion och utförande</b>	
Konstruktion	Fristående, kan monteras under bänkskiva, smal
Hölje	Rostfritt stål
Underbyggnadsbar	•
AutoClose – automatisk luckspärr	•
Summer, akustisk signal vid programslut	•
Servicevänlig konstruktion	•
<b>Användning</b>	
Lämplig för laboratorier	•
<b>Kapacitet</b>	
Laboratorieglass per omgång [antal]	128
Pipetter per omgång [antal]	98
<b>Effektuppgifter</b>	
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.	500
Nyttovolym diskutrymme i liter	145,00
Kortaste programtid i min.	20
Testade drifttimmar	15000
Maximal sköljtemperatur i °C	93
<b>Styrning</b>	
Typ av styrning	TouchControl
Programval	Touch on Metal
Snabbvalsknappar	•
Max senare start i timmar	24
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Program [antal]	15
Fria programplatser [antal]	2
A0-värdesstyrning	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Programavbrottsäkring	•
Inställbara displayspråk	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	8,50
Total anslutningseffekt i kW	9,30
Säkring i A	16
Nätanslutningens längd i m	1,80
<b>Möjlig spänningsvariant 1</b>	
Elanslutning	AC 230V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	2,50
Total anslutningseffekt i kW	3,30
Säkring i A	16
<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kallvatten [antal]	1
Kallvatten för ångkondensator [antal]	1
Varmvatten [antal]	1
Nödvändigt flödestryck i kPa	200-1000
AD-vatten [antal]	1
Maximal matningshöjd för avloppspump i cm	100

PG 8593 [WW AD]  
Laboratoriediskmaskin  
med flytande dosering & varmluftstork DryPlus.



EAN: 4002515574249 / Materialnummer: 10114140 / Gamla materialnummer: 62859301S

Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l	10,70
Avloppspump [DN]	22
Integrerad vattenavhårdare	•
Vattenskyddssystem	Waterproof-system
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	835
Ytermått, nettobredd i mm	600
Ytermått, nettodjup i mm	600
Diskutrymme, användbar höjd i mm	520
Diskutrymme, användbar bredd i mm	530
Nettovikt i kg	78
<b>Torkaggregat</b>	
Integrerat torkaggregat	•
Fläkt i kW	0,30
Rörvärmväxlare i kW	2,20
Lufteffekt i m <sup>3</sup> /h	60
Tidinställning i steg om 1 minut	0-120
HEPA-filterklass	H13
Frånskiljningsgrad HEPA-filter (DIN EN 1822) i %	99,95
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	1,40
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, bruttohöjd i mm	940
Ytermått, bruttbredd i mm	675
Ytermått, bruttdjup i mm	745
Diskutrymme, djup överkorg i mm	474
Diskutrymme, djup underkorg i mm	520
Bruttovikt i kg	85
<b>Program</b>	
Standard	•
Intensiv	•
<b>Program</b>	
Special 93 °C-10'	•
Universal	•
Oorganiskt	•
Organiskt	•
Injektor plus	•
Pipetter	•
Plast	•
Mini	•
Olja	•
<b>Utrustning</b>	
Gränssnitt för processdokumentation (tillval)	•
Omfattande komponenter (tillval)	•
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Seriellt gränssnitt RS 232 (tillval)	•
<b>Utrustning</b>	
1 doseringspump för flytande rengöringsmedel	•
Ångkondensator	•
Övervakning av spoltryck	•

PG 8593 [WW AD]  
Laboratoriediskmaskin  
med flytande dosering & varmluftstork DryPlus.



EAN: 4002515574249 / Materialnummer: 10114140 / Gamla materialnummer: 62859301S

Spolarmsövervakning	•
Flerkomponents filtersystem	•
Värmepump med varierbart varvtal	•
Direkt tillkoppling av insatser	•
DryPlus	•
Saltbehållare i luckan	•
Optiskt gränssnitt för Miele Service	•
Diskutrymme utan skarvar tack vare lasersvetsteknik	•
Värmeelement utanför diskutrymmet	•
Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål (1.4301/304)	•
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Wifi via DataDiary (tillval)	•
Ethernet-gränssnitt (tillval)	•
Externa doseringsmoduler	•
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
VDE-tecken (elektrisk säkerhet)	•
IP skyddstyp enligt EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-riktlinje 2011/65/EU	•
Maskindirektivet 2006/42/EG	•
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
EN 61010-1	•