

XKM 3000 L Med
Kommunikationsmodul
med Ethernet-gränssnitt för interaktion i ett nätverk.



- Ringpärm för max. 30 processprotokoll och 2 grafikprotokoll
- Ytterligare komponenter för direkt-/nätverksanslutning krävs inte
- DHCP-stöd för automatisk inställning av nätverksparametrar
- Överföringshastighet: 10/100 Mbit/sek
- Anslutningskabelns längd: 1,5 m; Kabelförlängning möjlig

EAN: 4002515727218 / Materialnummer: 10440980 / Gamla materialnummer: 68822102D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Process-/driftdokumentation/kommunikation	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Grå
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av laborieglass	•
Rengöring av objektbärare	•
Rengöring av butyrometrar	•
Rengöring av apoteks-/infusionsflaskor	•
Rengöring av anesthesiinstrument	•
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av robotinstrument	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-skor	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av rondsålar	•
Rengöring av nappflaskor	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Rengöring av ortopediska OP-instrument	•
Rengöring av intramedullära spikar/borrar	•
Rengöring av plattor/brickor	•
Rengöring av trådkorgar	•
Rengöring av mätcylindrar	•
Rengöring av behållare, till exempel behållare för andningskalk	•
Rengöring av diverse objekt	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	39
Ytermått, nettobredd i mm	88
Ytermått, nettodjup i mm	110

XKM 3000 L Med
Kommunikationsmodul
med Ethernet-gränssnitt för interaktion i ett nätverk.



EAN: 4002515727218 / Materialnummer: 10440980 / Gamla materialnummer: 68822102D

Yttermått, bruttohöjd i mm	140
Yttermått, bruttbredd i mm	190
Yttermått, bruttodjup i mm	295
Nettovikt i kg	0,75
Bruttovikt i kg	1,00
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
UKCA	•