

CM 6350 Black Edition
Fristående kaffemaskin
med OneTouch for Two och uppvärmd avställningsyta för perfekt njutning.

EAN: 4002515798294 / Materialnummer: 10586680 /
Gamla materialnummer: 29635040NER

Konstruktion och design	
Fristående kaffemaskin för hela bönor	•
Färg	BlackEdition
Njutningsfördelar	
AromaticSystem	•
OneTouch-beredning	•
OneTouch for Two-beredning	•
Programmerbara användarprofiler	4
Inställning av malgrad	•
Fler kaffesorter i form av pulver möjliga	•
Programmerbar malmängd	•
Programmerbar vattenmängd	•
Programmerbar vattentemperatur	•
Programmerbar mjölmängd	•
Programmerbar mjölkskummängd	•
Förbrygning kan programmeras	•
Användarkomfort	
Display	DirectSensor
Steglös höjdställning av dryckestapp min. i cm	8,0
Steglös höjdställning av dryckestapp max. i cm	14,0
Varm avställningsyta för kopp	•
MultiLingua	•
Aktuella bönsorter	1
Antal bönbehållare	1
Kapacitet per bönbehållare A i g	300
Kapacitet bönbehållare totalt i g	300
Kapacitet för vattenbehållare, liter	1,8
Kapacitet mjölkbehållare i l	0,5
Kapacitet för sumpbehållare, styck	10
Kapacitet uppsamlingskärl i l	0,8
Lättåtkomliga påfyllningsbehållare	•
Programmerbar inkopplingstid	•
Programmerbar avstängningstid	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Dryckesspecialiteter	
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Varm mjölk enkel	•
Varm mjölk dubbel	•
Mjölkskum enkel	•

- Krämigt mjölkskum för kaffespecialiteter – Cappuccinatore
- Perfekta resultat och intensiv kaffearom – AromaticSystem
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Bekväm rengöring för skötsel och underhåll – rengöringsprogram
- Förvärmade koppar – uppvärmd avställningsyta för koppar

CM 6350 Black Edition
Fristående kaffemaskin
med OneTouch for Two och uppvärmd avställningsyta för perfekt njutning.

EAN: 4002515798294 / Materialnummer: 10586680 /
Gamla materialnummer: 29635040NER

Mjölkskum dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Hett vatten enkel	•
Kaffekanna	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energisparande Eco-läge kan ställas in	•
Skötselkomfort	
Manuell avkalkning	•
Automatisk sköljning av mjölkledningen från vattenbehållaren	•
Bekväma rengöringsprogram	•
Automatisk sköljfunktion	•
ComfortClean	•
Löstagbar mjölkledning	•
Uttagbar bryggenhet	•
Säkerhet	
Driftspärr	•
Tekniska data	
Produktbredd i mm	251
Produkt höjd i mm	359
Produkt djup i mm	427
Total anslutningseffekt, KW	1,45
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Längd anslutningskabel, m	1,4
Medföljande tillbehör	
Avkalkningstabletter	•
Rengöringstabletter	•
Mjölks termos i rostfritt stål	•
Kaffemått för malet kaffe	•
Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,