

DOS G 80 Flex Slangdoseringspump med tomindikering för automatisk dosering av flytande diskmedel.



- För behållare med maxhöjd 340 mm (till behållarens öppning)
- Dosering upp till 55 Milliliter ml per minut
- Kan ställas in via diskmaskinens styrning
- Flexibel förslutningstapp (täcker gänga DIN 50 och 51)
- Minsta bredd behållaröppning 31 mm

EAN: 4002516331599 / Materialnummer: 10730780 /
Gamla materialnummer: 67747040D

Produkttillhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner, tank	•
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltillhörighet	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Externt doseringssystem	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Grå
Höjd på ProCare-behållare inklusive suglans i mm	375
Matningshastighet i ml/60 sek	55
Suglansens längd i mm	352
Längd doseringsslang fram till suglans i mm	1800

DOS G 80 Flex
Slangdoseringspump
med tomindikering för automatisk dosering av flytande diskmedel.



EAN: 4002516331599 / Materialnummer: 10730780 /
Gamla materialnummer: 67747040D

Längd doseringsslang från produkten till doseringsmodulen i mm	2850
Anslutningskabelns längd till produkten i mm	2800
Minsta bredd behållaröppning i mm	31
Maximal bredd behållaröppning i mm	60
Standard elanslutning	
Fasantal	1
Nolledare	N
AC/DC	AC
Spänning i V	200-230
Frekvens i Hz	50
Total anslutningseffekt i kW	0,01
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	114
Yttermått, nettobredd i mm	115
Yttermått, nettodjup i mm	139
Yttermått, bruttohöjd i mm	155
Yttermått, bruttbredd i mm	485
Yttermått, bruttdjup i mm	231
Nettovikt i kg	1,70
Bruttovikt i kg	2,10