

DA 4288 W Puristic Plus

Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 748 mm
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Kraftfull – 630 m³/h i boosterläget
- Behagligt tyst – Miele Silence-paket
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover



EAN: 4002515935774 / Materialnummer: 10749600 / Gamla materialnummer: 28428850D

| | |
|--|----------------|
| Konstruktion | |
| Väggmonterad fläkt | • |
| Konstruktion och design | |
| Färg | Rostfritt stål |
| Funktioner | |
| Typ av fläkt | ombyggbar |
| Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift | DUW 20 |
| Nödvändigt extra aktivt kolfilter | DKF 12-P |
| Design | |
| RAL-färg kan erhållas som specialutförande | • |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Automatikfunktion Con@ctivity | • |
| Elektronisk styrning | • |
| Effektlägen (antal utan boosterläge) | 3 |
| Appen Miele@mobile | • |
| Eftergångstid 5 till 15 minuter | • |
| Boosterlägen | 1 |
| Programmerbar avstängning av boosterläge | • |
| Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte | • |
| Indikering byte fettfilter | • |
| Indikering byte aktivt kolfilter | • |
| Silence-paket | • |
| Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Årlig energiförbrukning i kWh/år | 24,5 |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | A++ |
| ECO-motor | • |
| PowerManagement-system | • |
| Årlig energiförbrukning i kWh/år | 24,5 |
| Fluidodynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | A |
| Filtersystem | |
| Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager) | 2 |
| Belysning | |
| Lysdiod | • |
| Antal x Watt | 2 x 3 W |
| Belysningsstyrka i lux | 570 lx |
| Färgtemperatur i K | 3500 Kelvin |
| Belysning med dimmerfunktion | • |
| Fläkt | |
| Dubbelsidigt fläktsug | • |
| Likströmsmotor (DC-motor) | • |
| Frånluft | |
| Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 190 |
| Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 290 |
| Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 390 |
| Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) | 630 |

DA 4288 W Puristic Plus
Väggmonterad fläkt
med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



EAN: 4002515935774 / Materialnummer: 10749600 / Gamla materialnummer: 28428850D

| | |
|---|---------------|
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 36,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 45,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 52,0 |
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 64,0 |
| Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20μPa) | 21,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 | 49,0 |
| Cirkulationsdrift | |
| Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 110 |
| Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 185 |
| Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591 | 460 |
| Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 315 |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 45,0 |
| Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 73,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 53,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 64,0 |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 49,0 |
| Ljudtryck intensivläge (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 58,0 |
| Säkerhet | |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Tekniska data | |
| Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, mm | 685–1005 |
| Totalhöjd cirkulat.drift och extern i mm | 815–1135 |
| Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm | 685 |
| Fläktkåpans bredd, mm | 748 |
| Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm | 1005 |
| Fläktkåpans höjd, mm | 62 |
| Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, min. i mm | 815 |
| Fläktkåpans djup, mm | 500 |
| Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, max i mm | 1135 |
| Minsta avstånd över elektriska hållar, mm | 450 |
| Nettovikt i kg | 23,0 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,5 |
| Skyddskontakt | • |
| Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm | 650 |
| Total anslutningseffekt, KW | 0,08 |
| Spänning i V | 230 |
| Säkring i A | 10 |
| Fasantal | 1 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Monteringsanvisningar | |
| Frånluftsanslutning tak | • |
| Frånluftsanslutning tak och bakre vägg | • |
| Diameter frånluftsstos, mm | 150 |
| Förlängbar skorsten | • |
| Kombination med wifi-anlutn.bar Miele håll | rekommenderas |

DA 4288 W Puristic Plus

Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.




EAN: 4002515935774 / Materialnummer: 10749600 / Gamla materialnummer: 28428850D

| Medföljande tillbehör | |
|--------------------------------|----------|
| Kallrasskydd | • |
| Extra tillbehör | |
| Regenererbart aktivt kolfilter | DKF 12-R |

DA 4288 W Puristic Plus

Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



DA 4288 (Installation drawing)