

KWT 6722 iS

Vinkyl för inbyggnad

med FlexiFrame och SommelierSet för vinälskare med höga krav.



- Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame
- Parallell förvaring av olika viner med separata temperaturzoner
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning



EAN: 4002515947449 / Materialnummer: 10792900 /  
Gamla materialnummer: 36672200EU1

<b>Produktkategori</b>	
Vinkyl	•
<b>Konstruktion</b>	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
<b>Design</b>	
Belysning vindel	LED-belysning
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Extra tillbehör som behövs	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Silence-system	•
Antal trågaller	8
Trågallrets material	Bok
Antal FlexiFrame-galler	8
Sommelierset	•
NoteBoard	Ja
3D-golvrostning	•
Vibrationsdämpad förvaring	•
<b>Styreelektronik</b>	
Användarkoncept	TouchControl
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
Antal temperaturzoner	2
Minsta inställbara temperaturområde i °C	5
Maximalt inställbart temperaturområde i °C	20
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A–G)	G
Energiförbrukning per år, kWh	175,93
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,48
<b>Säkerhet</b>	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
<b>Tekniska data</b>	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1780
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	557
Produkthöjd i mm	1770
Produktdjup i mm	553
Vikt, kg	91,0
Fästningsteknik	Fast dörr

KWT 6722 iS

Vinkyl för inbyggnad

med FlexiFrame och SommelierSet för vinälskare med höga krav.



EAN: 4002515947449 / Materialnummer: 10792900 /

Gamla materialnummer: 36672200EU1

Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	20
Klimatklass	SN-ST
Kylzon, liter	254
Vinzon i l	254
Total nyttovolym, i l	254
Plats för antal 0,75 liter-Bordeaux-flaskor	80 flaskor
Säkerhet vid strömavbrott i tim	0
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	32
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,8

#### Medföljande tillbehör


Active AirClean-filter

•


## KWT 6722 iS

Vinkyl för inbyggnad


med FlexiFrame och SommelierSet för vinålskare med höga krav.



KWT6722iS, \*footnote, Installation draw



KWT6722iS, KWT6722iS-1, Installation draw



KWT6722iS, KWT6722iS-1, Interior dimensions (Installation drawings)