

DA 2628

Fläkt för inbyggnad i kåpa med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



- Individuell köksdesign – helt integrerad med bredd på 1180 mm
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Kraftfull – 640 m³/h i boosterläget
- Energisparande och tyst – kraftfull ECO-motor
- Elegant och effektivt – kantsugpaneler

A+

EAN: 4002516019374 / Materialnummer: 10879970 /
Gamla materialnummer: 28262835NER

Konstruktion	
Fläkt för inbyggnad i kåpa	•
Funktioner	
Typ av fläkt	Frånluft
Design	
Färg	Brljantvit
Kantuppsugning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Appen Miele@mobile	•
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Programmerbar rengöring/byte av fettfiltret	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Effektivitet och hållbarhet	
Årlig energiförbrukning i kWh/år	26,8
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	26,8
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	4
Belysning	
Lysdiod	•
Antal x Watt	3 x 4,5 W
Belysningsstyrka i lux	700 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Likströmsmotor (DC-motor)	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	200
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	300
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	400
Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h)	640
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	36,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	44,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	51,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	62,0
Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20µPa)	22,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	30,0

DA 2628

Fläkt för inbyggnad i kåpa

med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



EAN: 4002516019374 / Materialnummer: 10879970 /

Gamla materialnummer: 28262835NER

Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 37,0

Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 48,0

Cirkulationsdrift

Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591 135

Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591 220

Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591 365

Fläkteffekt boosterläge 1 (m³/h) enligt EN 61591 535

Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 47,0

Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 55,0

Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 62,0

Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 74,0

Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 32,0

Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 41,0

Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 48,0

Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 59,0

Säkerhet

Säkerhetsavstängning •

Härdat säkerhetsglas •

Tekniska data

Fläktkåpens bredd, mm 1180

Fläktkåpens höjd, mm 63

Fläktkåpens djup, mm 293

Minsta avstånd över elektriska hållar, mm 450

Nettovikt i kg 17,0

Längd anslutningskabel, m 1,5

Skyddskontakt •

Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm 650

Total anslutningseffekt, KW 0,09

Spänning i V 230

Säkring i A 10

Fasantal 1

Frekvens i Hz 50

Monteringsanvisningar

Frånluftsanslutning tak •

Frånluftsanslutning tak och bakre vägg •

Diameter frånluftsstos, mm 150

Kombination med wifi-anslutn.bar Miele håll rekommenderas

Medföljande tillbehör

Kallrasskydd •

Extra tillbehör

Aktivt kolfilter Nein