

DA 2668

Fläkt för inbyggnad i kåpa med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



- Individuell köksdesign – helt integrerad med bredd på 580 mm
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Kraftfull – 585 m<sup>3</sup>/h i boosterläget
- Energisparande och tyst – kraftfull ECO-motor
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt



EAN: 4002516019435 / Materialnummer: 10880040 /  
Gamla materialnummer: 28266855NER

<b>Konstruktion och design</b>	
Färg på produkter	Rostfritt stål
<b>Konstruktion</b>	
Fläkt för inbyggnad i kåpa	•
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 19-P
<b>Design</b>	
Kantuppsugning	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Automatisk funktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
Styrning	Tryckknappar med LED
Appen Miele@mobile	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Boosterlägen	1
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Indikering byte fettfilter	•
Indikering byte aktivt kolfilter	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Årlig energiförbrukning i kWh/år	28,4
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
ECO-motor	•
Fettfilter effektivitetsklass	A
ECO-motor (likströmsmotor)	•
PowerManagement-system	•
Fluidynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
<b>Skötselkomfort</b>	
Lättskött insida fläktkåpa – CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	2
<b>Belysning</b>	
Antal x Watt	2 x 4,5 W
Belysningsstyrka i lux	700 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
<b>Fläkt</b>	
Dubbelsidigt fläktsug	•
<b>Frånluft</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	175
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	265
Fläkteffekt i läge 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	365
Fläkteffekt i boosterläge 1 (m <sup>3</sup> /tim)	585
Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	35,0

DA 2668

Fläkt för inbyggnad i kåpa

med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



EAN: 4002516019435 / Materialnummer: 10880040 /

Gamla materialnummer: 28266855NER

Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	44,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	51,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	21,0
Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	29,0
Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	37,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13	50,0
<b>Cirkulationsdrift</b>	
Fläkteffekt i läge 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	115
Fläkteffekt i läge 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	200
Fläkteffekt i läge 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	330
Fläkteffekt boosterläge 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	490
Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	46,0
Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	56,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	74,0
Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	32,0
Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	42,0
Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	49,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13	60,0
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
<b>Tekniska data</b>	
Fläktkåpans bredd, mm	580
Fläktkåpans höjd, mm	63
Fläktkåpans djup, mm	293
Nettovikt i kg	12,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Minsta höjd över elektriska hållar i mm	450
Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashållar (max 12,6 kW total effekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Fasantal	1
Total anslutningseffekt, KW	0,08
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisningar</b>	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Kombination med wifi-anslutn.bar Miele håll	rekommenderas

DA 2668

Fläkt för inbyggnad i kåpa  
med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



EAN: 4002516019435 / Materialnummer: 10880040 /  
Gamla materialnummer: 28266855NER

#### Medföljande tillbehör

Kallrasskydd

