

DA 4248 V D Puristic Varia

Frihängande fläkt

med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



- Tidlös design – flätkåpa i rostfritt stål med en bredd på 1198 mm
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Alltid perfekt höjd – motorstyrd höjdjustering
- Kraftfull – 675 m³/h i boosterläget
- Behagligt tyst – Miele Silence-paket



EAN: 4002516001140 / Materialnummer: 10880400 /
Gamla materialnummer: 28424855NER

Konstruktion	
Frihängande fläkt	•
Konstruktion och design	
Färg	Rostfritt stål
Funktioner	
Typ av fläkt	Frånluft
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Appen Miele@mobile	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Programmerbar rengöring/byte av fettfiltret	•
Silence-paket	•
Hood in motion	•
Lättskött innerutrymme i flätkåpan CleanCover	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	30,8
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	6
Belysning	
Lysdiod	•
Antal x Watt	4 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	600 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Likströmsmotor (DC-motor)	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	180
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	290
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	420
Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h)	675
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	39,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	49,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	58,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	70,0
Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20µPa)	24,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	34,0

DA 4248 V D Puristic Varia

Frihängande fläkt

med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



EAN: 4002516001140 / Materialnummer: 10880400 /

Gamla materialnummer: 28424855NER

Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 43,0

Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 55,0

Säkerhet

Säkerhetsavstängning •

Tekniska data

Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm 755

Flätkåpans bredd, mm 1198

Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm 1045

Flätkåpans höjd, mm 70

Flätkåpans djup, mm 698

Minsta avstånd över elektriska hållar, mm 450

Nettovikt i kg 45,0

Fast anslutning •

Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm 650

Total anslutningseffekt, KW 0,29

Spänning i V 230

Säkring i A 10

Fasantal 1

Frekvens i Hz 50

Monteringsanvisningar

Frånluftsanslutning tak •

Diameter frånluftsstos, mm 150

Förlängbar skorsten •

Kombination med wifi-anslutn.bar Miele håll rekommenderas

Medföljande tillbehör

Kallrasskydd •

Extra tillbehör

Aktivt kolfilter Nein

