

## DA 4298 W Puristic Plus

### Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



- Tidlös design – flätkåpa i rostfritt stål med en bredd på 898 mm
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Kraftfull – 630 m<sup>3</sup>/h i boosterläget
- Behagligt tyst – Miele Silence-paket
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover



EAN: 4002516019138 / Materialnummer: 10880410 /  
Gamla materialnummer: 28429850NER

<b>Konstruktion</b>	
Väggmonterad fläkt	•
Färg på produkten	Rostfritt stål
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUW 20
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 12-P
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Appen Miele@mobile	•
Boosterlägen	1
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Indikering byte fettfilter	•
Indikering byte aktivt kolfilter	•
Silence-paket	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Årlig energiförbrukning i kWh/år	26,7
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	26,7
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
<b>Skötselkomfort</b>	
Lättskött innerutrymme i flätkåpan CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	3
<b>Belysning</b>	
Lysdiod	•
Antal x Watt	3 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	670 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
<b>Fläkt</b>	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Likströmsmotor (DC-motor)	•
<b>Frånluft</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	190
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	290
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	390
Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h)	630

DA 4298 W Puristic Plus  
Väggmonterad fläkt  
med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



EAN: 4002516019138 / Materialnummer: 10880410 /  
Gamla materialnummer: 28429850NER

Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	36,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	45,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	52,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	64,0
Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	30,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	37,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	49,0

#### Cirkulationsdrift

Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	110
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	185
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	315
Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	460
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	45,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	73,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	30,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	38,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	49,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	58,0

#### Säkerhet

Säkerhetsavstängning

•

#### Tekniska data

Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	685–1005
Totalhöjd cirkulat.drift och extern i mm	815–1135
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	685
Flätkåpans bredd, mm	898
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1005
Flätkåpans höjd, mm	62
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	815
Flätkåpans djup, mm	500
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	1135
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	25,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,08
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50

#### Monteringsanvisningar

Frånluftsanslutning tak

•

Frånluftsanslutning tak och bakre vägg

•

## DA 4298 W Puristic Plus

Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



EAN: 4002516019138 / Materialnummer: 10880410 /  
Gamla materialnummer: 28429850NER

Diameter frånluftsstos, mm	150
----------------------------	-----

Förlängbar skorsten	•
---------------------	---

Kombination med wifi-anslutn.bar Miele håll	rekommenderas
---------------------------------------------	---------------

### Medföljande tillbehör

Reduceringsadapter från 150 till 125 mm Ø	•
-------------------------------------------	---

Kallrasskydd	•
--------------	---

### Extra tillbehör

Regenererbart aktivt kolfilter	DKF 12-R
--------------------------------	----------

