

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och touchknappar för enkel manövrering.



- Familjedesign – stödjer Miele's inbyggnadsprodukter
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Kraftfull – 640 m³/h i boosterläget
- Energisparande och tyst – kraftfull ECO-motor
- Behagligt tyst – Miele Silence-paket



EAN: 4002516000761 / Materialnummer: 10880430 /
Gamla materialnummer: 28669830NER

Konstruktion och design	
Färg	Briljantvit
Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUW 20
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 12-P
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatisk funktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
Touchstyrning	•
Styrning	Touchknappar på glas
Appen Miele@mobile	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Boosterlägen	1
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Indikering byte fettfilter	•
Indikering byte aktivt kolfilter	•
Silence-paket	•
Effektivitet och hållbarhet	
Årlig energiförbrukning i kWh/år	24,6
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
ECO-motor	•
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
PowerManagement-system	•
Fluidynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Lättskött insida fläktkåpa – CleanCover	•
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	3
Belysning	
Lysdiod	•
Antal x Watt	3 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	670 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Likströmsmotor (DC-motor)	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	200
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	300
Fläkteffekt i läge 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	400

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och touchknappar för enkel manövrering.



EAN: 4002516000761 / Materialnummer: 10880430 /
Gamla materialnummer: 28669830NER

Fläkteffekt i boosterläge 1 (m ³ /tim)	640
Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	36,0
Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	44,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	52,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	63,0
Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	21,0
Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	29,0
Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	37,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt i läge 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	110
Fläkteffekt i läge 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	185
Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591	460
Fläkteffekt i läge 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	315
Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	45,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 1 pW) enligt EN 60704-3	72,0
Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	63,0
Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	30,0
Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	38,0
Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13	57,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
Tekniska data	
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	710–1030
Totalhöjd för flätkåpa i cirkulationsdrift i mm	840–1160
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	710
Flätkåpans bredd, mm	898
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1030
Flätkåpans höjd, mm	85
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	840
Flätkåpans djup, mm	500
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	1160
Nettovikt i kg	26,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Minsta höjd över elektriska hällar i mm	450
Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashällar (max 12,6 kW total effekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och touchknappar för enkel manövrering.



EAN: 4002516000761 / Materialnummer: 10880430 /
Gamla materialnummer: 28669830NER

Fasantal	1
Total anslutningseffekt, KW	0,08
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Förlängbar skorsten	•
Kombination med wifi-anslutn.bar Miele håll	rekommenderas
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•
Extra tillbehör	
Regenererbart aktivt kolfilter	DKF 12-R