

DA 6698 D Puristic Version 6000

Frihängande fläkt

med energisparande LED-belysning och touchknappar för enkel manövrering.



- Familjedesign – stödjer Miele's inbyggnadsprodukter
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Kraftfull – 730 m³/h i boosterläget
- Energisparande och tyst – kraftfull ECO-motor
- Behagligt tyst – Miele Silence-paket



EAN: 4002516000808 / Materialnummer: 10880460 /
Gamla materialnummer: 28669835NER

| | |
|--|-------------|
| Konstruktion | |
| Frihängande fläkt | • |
| Konstruktion och design | |
| Färg | Briljantvit |
| Funktioner | |
| Typ av fläkt | ombyggbar |
| Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift | DUI 32 |
| Nödvändigt extra aktivt kolfilter | DKF 12-P |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Automatikfunktion Con@ctivity | • |
| Elektronisk styrning | • |
| Effektlägen (antal utan boosterläge) | 3 |
| Touchknappar | • |
| Appen Miele@mobile | • |
| Eftergångstid 5 till 15 minuter | • |
| Boosterlägen | 1 |
| Programmerbar avstängning av boosterläge | • |
| Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte | • |
| Indikering byte fettfilter | • |
| Indikering byte aktivt kolfilter | • |
| Silence-paket | • |
| Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Årlig energiförbrukning i kWh/år | 32,1 |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | A++ |
| ECO-motor | • |
| PowerManagement-system | • |
| Årlig energiförbrukning i kWh/år | 32,1 |
| Fluidynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | A |
| Filtersystem | |
| Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager) | 3 |
| Belysning | |
| Lysdiod | • |
| Antal x Watt | 4 x 3 W |
| Belysningsstyrka i lux | 820 lx |
| Färgtemperatur i K | 3500 Kelvin |
| Belysning med dimmerfunktion | • |
| Fläkt | |
| Dubbelsidigt fläktsug | • |
| Likströmsmotor (DC-motor) | • |
| Frånluft | |
| Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 200 |
| Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 320 |
| Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 450 |
| Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) | 730 |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 35,0 |

DA 6698 D Puristic Version 6000

Frihängande fläkt

med energisparande LED-belysning och touchknappar för enkel manövrering.



EAN: 4002516000808 / Materialnummer: 10880460 /

Gamla materialnummer: 28669835NER

| | |
|---|---------------|
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 44,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 53,0 |
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 65,0 |
| Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20μPa) | 20,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 29,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 | 50,0 |
| Cirkulationsdrift | |
| Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591 | 115 |
| Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591 | 210 |
| Fläkteffekt intensivläge (m³/h) enligt EN 61591 | 480 |
| Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591 | 330 |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 45,0 |
| Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 73,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 55,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 64,0 |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 40,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 49,0 |
| Ljudtryck intensivläge (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 58,0 |
| Säkerhet | |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Härdat säkerhetsglas | • |
| Tekniska data | |
| Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm | 705 |
| Flätkåpans bredd, mm | 898 |
| Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm | 1005 |
| Flätkåpans höjd, mm | 85 |
| Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm | 765 |
| Flätkåpans djup, mm | 598 |
| Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm | 1075 |
| Minsta avstånd över elektriska hållar, mm | 450 |
| Nettovikt i kg | 35,0 |
| Fast anslutning | • |
| Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm | 650 |
| Total anslutningseffekt, KW | 0,11 |
| Spänning i V | 230 |
| Säkring i A | 10 |
| Fasantal | 1 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Monteringsanvisningar | |
| Frånluftsanslutning tak | • |
| Diameter frånluftsstos, mm | 150 |
| Förlängbar skorsten | • |
| Kombination med wifi-anslutn.bar Miele håll | rekommenderas |
| Medföljande tillbehör | |
| Kallrasskydd | • |
| Extra tillbehör | |
| Regenererbart aktivt kolfilter | DKF 12-R |