

## DA 6698 D Puristic Version 6000

### Frihängande fläkt

med energisparande LED-belysning och touchknappar för enkel manövrering.



- Familjedesign – stödjer Miele's inbyggnadsprodukter
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Kraftfull – 730 m<sup>3</sup>/h i boosterläget
- Energisparande och tyst – kraftfull ECO-motor
- Behagligt tyst – Miele Silence-paket

**A++**

EAN: 4002516001126 / Materialnummer: 10880480 /  
Gamla materialnummer: 28669855NER

<b>Konstruktion</b>	
Frihängande fläkt	•
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUI 32
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Färg	Rostfritt stål
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Touchknappar	•
Appen Miele@mobile	•
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Programmerbar rengöring/byte av fettfiltret	•
Programmerbar rengöring/byte av aktivt kolfiltret	•
Silence-paket	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Årlig energiförbrukning i kWh/år	32,1
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	32,1
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
<b>Filtersystem</b>	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	3
<b>Belysning</b>	
Lysdiod	•
Antal x Watt	4 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	820 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
<b>Fläkt</b>	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Likströmsmotor (DC-motor)	•
<b>Frånluft</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	200
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	320
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	450
Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h)	730
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	35,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	44,0

DA 6698 D Puristic Version 6000

Frihängande fläkt

med energisparande LED-belysning och touchknappar för enkel manövrering.



EAN: 4002516001126 / Materialnummer: 10880480 /

Gamla materialnummer: 28669855NER

Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	65,0
Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20μPa)	20,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	29,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	38,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	50,0
<b>Cirkulationsdrift</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	115
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	210
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591	330
Fläkteffekt boosterläge 1 (m³/h) enligt EN 61591	480
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	45,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	55,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	73,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	30,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	40,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	49,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	58,0
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
<b>Tekniska data</b>	
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	705
Flätkåpans bredd, mm	898
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1005
Flätkåpans höjd, mm	85
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	765
Flätkåpans djup, mm	598
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	1075
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Nettovikt i kg	35,0
Fast anslutning	•
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total anslutningseffekt, KW	0,11
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisningar</b>	
Frånluftsanslutning tak	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Förlängbar skorsten	•
Kombination med wifi-anslutn.bar Miele håll	rekommenderas
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Kallrasskydd	•
<b>Extra tillbehör</b>	
Aktivt kolfilter	Nein
Regenererbart aktivt kolfilter	DKF 12-R