

DP [50Hz]
 Avloppspump
 för justering av en maskin med avloppsventil på avloppspump.

EAN: 4002516024057 / Materialnummer: 10931330 / Gamla materialnummer: 69240003D



- För installationer utan golvbrunn

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart, Vit., Grå
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttohöjd i mm	180
Ytermått, bruttbredd i mm	390
Ytermått, bruttdjup i mm	390
Nettovikt i kg	3,88
Bruttovikt i kg	5,73