

## PLW 6111 [DP WS SC CL H14]

Laboratoriediskmaskin med 3 disknivåer i SlimLine-design med ångkondensator, vattenavhårdare och belysning av innerutrymme.



- Prestanda/batch 126 smalhalsade glas eller 121 pipetter – 210 l nyttovolym
- Ergonomisk i- och urplockning – teleskoputdragsskenor
- Flexibel – nivåplacering på 4 olika positioner
- Överblick över allt tack vare helglasdörren
- Hög kapacitet – Rengöring av kärl upp till 50 l

EAN: 8051160653713 / Materialnummer: 10958580 /  
Gamla materialnummer: 62611116NER

<b>Konstruktion och utförande</b>	
Konstruktion	Fristående produkt, 1 luckor, lyftlucka glas
Uppvärmningstyp	EI
Front/baksida	Rostfritt stål
Sidoväggar	Rostfritt stål
Smal konstruktion	•
Antal diskplan	3
I- och urlastning via utdragbara skenor	•
Elektrisk luckspärr	•
Summer, akustisk signal vid programslut	•
Servicevänlig konstruktion	•
<b>Användning</b>	
Lämplig för laboratorier	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsade glas per omgång [antal]	126
Reagensglas per omgång [antal]	468
Laboratorieglass per omgång [antal]	84
Pipetter per omgång [antal]	121
<b>Effektuppgifter</b>	
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.	700
Nyttovolym diskutrymme i liter	210
<b>Styreelektronik</b>	
Typ av styrning	MP.CON 3
Programval	Touch on Glass
Programmeringsmöjlighet	Fri programmering
Program [antal]	18
Fria programplatser [antal]	20
Programavbrottsäkring	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Elanslutning	3N AC 380-400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	7,50
Total anslutningseffekt i kW	8,25
Säkring i A	16
Nätanslutningens längd i m	2,00
<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kallvatten [antal]	1
Varmvatten [antal]	1
AD-vatten [antal]	1
Nödvändigt flödestryck i kPa	100-800
Integrerad vattenavhårdare	•
Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l	0,70
Avloppspump [DN]	22
<b>Torkaggregat</b>	
Uppvärmningstyp torkaggregat	EI
Lufteffekt i m <sup>3</sup> /h	150
Tidinställning i steg om 1 minut	0-120

## PLW 6111 [DP WS SC CL H14]

Laborieriediskmaskin med 3 disknivåer i SlimLine-design med ångkondensator, vattenavhårdare och belysning av innerutrymme.



EAN: 8051160653713 / Materialnummer: 10958580 /

Gamla materialnummer: 62611116NER

HEPA-filterklass	H14
Frånskilningsgrad HEPA-filter (DIN EN 1822) i %	99,99
Värmeeffekt el i kW	4,00
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	1870
Ytermått, nettobredd i mm	650
Ytermått, nettodjup i mm	687
Ytermått, bruttohöjd i mm	2110
Ytermått, bruttbredd i mm	945
Ytermått, bruttdjup i mm	840
Diskutrymme, höjd i mm	665
Diskutrymme, bredd i mm	540
Diskutrymme, djup i mm	585
Inskjutshöjd över golvet i mm	850
Nettovikt i kg	251
Bruttovikt i kg	260
Maximal golvbelastning i N	4000
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå LpA vid rengöring och torkning enl. DIN EN ISO 11201	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	1,26
<b>Program</b>	
Termisk desinfektion	•
Rengöring av laborierglas	•
Plast	•
<b>Utrustning</b>	
2 integrerade doseringspumpar med slang för flytande medier	•
Ångkondensator	•
Kontroll av doseringsvolym	•
Gränssnitt för processdokumentation	•
Flerkomponents filtersystem	•
Direkt tillkoppling av insatser	•
Integrerad varmluftstorkning	•
Inställningsmöjlighet för processkemikalier (3 x 5 l)	•
Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål (1.4404/316L)	•
Socket	•
Belysning av innerutrymme	•
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Seriellt gränssnitt RS 232	•
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
CE	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-riktlinje 2011/65/EU	•
Maskindirektivet 2006/42/EG	•