

WWW980 WPS Passion

W1 frontmatad tvättmaskin:

Den sparsamma och mångsidiga produkten för högt ställda krav.



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara energi i den bästa energieffektivitetsklassen A
- M Touch – enkel styrning genom att trycka och dra
- SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräschar upp dina kläder
- Spara upp till 65 % energikostnader med en extra
- varmvattenanslutning



EAN: 4002516078654 / Materialnummer: 10999340 /
Gamla materialnummer: 11WW9806NER

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 White Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1600
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörredesign	Alusilver med kromring
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Touch-styrning
Display	MTouch
Rengöringseffekt	
Innovativ tvättekunsk PowerWash	•
Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos	•
Portionsdosering CapDosing	•
Fläckalternativ	•
Testad virushygien	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Ångsystem SteamCare	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Tidsvisning	•
Visning av programförlopp	•
tvätthjälp	•
Informationstexter	•
Favoritprogram	•
Trumbelysning	Lysdiod
MultiLingua	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
Indikering för tvättmängd och doseringsrekommendation	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	49
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	48
Centr.effektivitetsklass	A
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A

WWW980 WPS Passion

W1 frontmatad tvättmaskin:

Den sparsamma och mångsidiga produkten för högt ställda krav.



EAN: 4002516078654 / Materialnummer: 10999340 /

Gamla materialnummer: 11WW9806NER

Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	67
Programlängd "ECO 40-60" vid nominell kapacitet	199
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,30
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,70
Varmvattenanslutning	•
EcoFeedback	•
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
Tvättprogram	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Siden (handtvätt)	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Träningskor	•
Duntäcken	•
Huvudkuddar	•
Dun	•
Gardiner	•
Bomull hygien	•
Refresh (ånga)	•
Finish ånga	•
Maskinrengöring	•
Bomull pil	•
Nya textilier	•
Bara sköljning	•
Stärkning	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillval tvätt	
SingleWash	•
Kort	•
Blötläggning	•
Förtvätt	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Extra tyst	•
Skrynkelreducering med ånga	•
Summer	•

WWW980 WPS Passion

W1 frontmatad tvättmaskin:

Den sparsamma och mångsidiga produkten för högt ställda krav.



EAN: 4002516078654 / Materialnummer: 10999340 /

Gamla materialnummer: 11WW9806NER

AllergoWash

•

Kvalitet

Motvikter av gjutjärn

•

Säkerhet

Vattenskyddssystem

Waterproof-System

Barnsäkring

•

Pinkod

•

Optiskt gränssnitt

•

Tekniska data

Dimensioner, mm (bredd)

596

Dimensioner, mm (höjd)

850

Dimensioner, mm (djup)

643

Maskinens djup med öppen lucka i mm

1077

Vikt, kg

98

Total anslutningseffekt, KW

2,10-2,40

Spänning i V

220-240

Säkring i A

10

Frekvens i Hz

50

Längd anslutningskabel, m

2

Byta lampa

Miele service

Medföljande tillbehör

3 Caps

•

UltraPhase 1 + 2

•

Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase

•

Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,


WWW980 WPS Passion

W1 frontmatad tvättmaskin:


Den sparsamma och mångsidiga produkten för högt ställda krav.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm