

## PWM 507 [EL DP]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppspump och målgruppsspecifika program. Prestanda 7.0 kg i 49 min .



- Trumvolym 64 l, tvättmängd 7.0 kg
- 22 % mindre vatten- och 28 % mindre energiförbrukning\*
- Testad för intensiv användning – enastående Miele kvalitet
- Språkneutral panel med programväljare – M Select
- Grundlig rengöring genom proffstvättprogram

\*Baserat på programmet Kulörtvätt 60° vid varmvattenanslutning, jämfört med föregående modell.



EAN: 4002516094012 / Materialnummer: 11073200 / Gamla materialnummer: 51507152S

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatad, kan staplas
Inriktning	Prestanda
Front	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kapacitet i kg	7,0
Trumvolym i liter	64
Lucköppning [Ø] i mm	300
Lucköppningsvinkel i grader	167
Luckupphängning	höger
Underhållsfri synkronmotor	•
Skontrumma med perforerad trumbakvägg	•
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
Lämplig för hushållet	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Beprövad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	7,00
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,14
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	6,60
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,06
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	49,0
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	0,98
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	59
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	46,0
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	0,44
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	49
Restfuktighet vid kallsköljning i %	48
Restfuktighet vid varmsköljning i %	45
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1600
g-faktor	704
Testade drifttimmar	30000
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Select

## PWM 507 [EL DP]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppspump och målgruppsspecifika program. Prestanda 7.0 kg i 49 min .



EAN: 4002516094012 / Materialnummer: 11073200 / Gamla materialnummer: 51507152S

Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Panel med lättbegripliga symboler	•
Språk kan enkelt väljas när som helst	•
<b>Dosering</b>	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
CapDosing	•
Flexibel doseringsadapter (tillval)	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	6
Nivåsensor	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N~ 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	4,60
Total anslutningseffekt i kW	4,80
Säkring i A	10
<b>Möjlig spänningsvariant 1</b>	
Elanslutning	230V~
Värmeeffekt i kW	2,65
Total anslutningseffekt i kW	2,85
Säkring i A	16
<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kallvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppspump	DN 22
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	850
Ytermått, nettobredd i mm	596
Ytermått, nettodjup i mm	714
Ytermått, brutt höjd i mm	944
Ytermått, bruttbredd i mm	660
Ytermått, bruttdjup i mm	768
Nettovikt i kg	98,0
Bruttovikt i kg	102
Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	1,00
<b>Utrustning</b>	
3-dimensionell obalansövervakning	•
Profsstötdämpare	•
Motståndskraftig fläns i rostfritt stål	•
Desinfektionstvätt	•
EcoSpeed	•
Skrynklereducering	•
Effektiv trumvalsteknik	•

## PWM 507 [EL DP]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppspump och målgruppsspecifika program. Prestanda 7.0 kg i 49 min .



EAN: 4002516094012 / Materialnummer: 11073200 / Gamla materialnummer: 51507152S

Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik	•
Flödesräknare	•
Trumbelysning LED, klass 1	•
Kommunikationsöppning	•
Lägga i tvätt i efterhand	•
Tillbehör till alla produkter	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Kapacitet för programmet "ECO 40-60" i kg	7,0
Energieffektivitetsklass (A-G)	A
Centrifugerings effektivitetsklass (A-G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 tvättar i programmet "ECO 40-60" i kWh	45
Viktad vattenförbrukning per tvätt i programmet "ECO 40-60" i liter	37
Ljudnivåklass (vid centrifugering) (A-D)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A)re1pW	72
Programtid i programmet "ECO 40-60" i min.	199
Återvinningsandel i %	95
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•