

## PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppsventil speciellt för kraven i Facility Management. Tvättmängd 6.0 kg.



- Trumvolym 57 l, tvättmängd 6.0 kg
- Testad för intensiv användning – enastående Miele kvalitet
- Språkneutral panel med programväljare – M Select
- Grundlig rengöring – specialprogram för moppar och städ dukar
- Avlägsnar smuts på bästa sätt – patenterad för-avvattning \*

\* Patent: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516120407 / Materialnummer: 11073220 / Gamla materialnummer: 51506262S

<b>Konstruktion och utförande</b>	
Konstruktion	Frontmatad, kan staplas
Inriktning	Prestanda
Front	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kapacitet i kg	6,0
Trumvolym i liter	57
Lucköppning [Ø] i mm	300
Lucköppningsvinkel i grader	167
Luckupphängning	höger
Underhållsfri synkronmotor	•
Skontrumma med perforerad trumbakvägg	•
<b>Användning</b>	
Lämplig för fastighetsadministration	•
<b>Effektuppgifter</b>	
Beprovad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	8,70
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,17
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	8,20
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,06
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	52,0
Vattenförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter	70,0
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	1,00
Energiförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	1,40
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	59
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	49,0
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	0,36
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	49
Restfuktighet vid kallsköljning i %	52
Restfuktighet vid varmsköljning i %	45
Restfuktighet vid tvätt av torkdukar i %	20
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1400
g-faktor	535
<b>Styrellektronik</b>	
Typ av styrning	M Select
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Max senare start i timmar	96
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Panel med lättbegripliga symboler	•
Språk kan enkelt väljas när som helst	•
<b>Dosering</b>	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
Flexibel doseringsadapter (tillval)	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	6
Nivåsensor	•

## PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppsventil speciellt för kraven i Facility Management. Tvättmängd 6.0 kg.



EAN: 4002516120407 / Materialnummer: 11073220 / Gamla materialnummer: 51506262S

### Standard elanslutning

Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N~ 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	4,60
Total anslutningseffekt i kW	4,80
Säkring i A	10

### Möjlig spänningsvariant 1

Värmeeffekt i kW	2,30
Total anslutningseffekt i kW	2,50
Säkring i A	16-16

### Vattenanslutning/-avlopp

Kallvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70

### Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm	850
Ytermått, nettobredd i mm	596
Ytermått, nettodjup i mm	714
Ytermått, brutt höjd i mm	944
Ytermått, bruttbredd i mm	609
Ytermått, bruttdjup i mm	768
Nettovikt i kg	99,0
Bruttovikt i kg	104
Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2820

### Emissionsvärden

Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	1,00

### Utrustning

Patenterad för-avvattning	•
Dukbehandling	•
3-dimensionell obalansövervakning	•
Profvsstötdämpare	•
Motståndskraftig fläns i rostfritt stål	•
Desinfektionstvätt	•
EcoSpeed	•
Effektiv trumvalksteknik	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik	•
Flödesräknare	•
Kommunikationsöppning	•
Lägga i tvätt i efterhand	•
Tillbehör till alla produkter	•

### Effektivitet och hållbarhet

Återvinningsandel i %	95
-----------------------	----

### Anslutningsmöjligheter

Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
WiFiConn@ct	•

## PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppsventil speciellt för kraven i Facility Management. Tvättmängd 6.0 kg.



EAN: 4002516120407 / Materialnummer: 11073220 / Gamla materialnummer: 51506262S

### Kapacitet

Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]	31
-------------------------------------	----

Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]	27
-------------------------------------	----

Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]	50
---	----

Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]	35
---	----

### Normer/kontr.märkning/certif.

CE	•
----	---

VDE-EMV	•
---------	---

VDE	•
-----	---

Skydd mot vattenstänk IP X4	•
-----------------------------	---

WEEE	•
------	---

Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•
---	---