

## PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppsventil speciellt för kraven i Facility Management. Tvättmängd 8.0 kg.



- Trumvolym 73 l, tvättmängd 8.0 kg
- Testad för intensiv användning – enastående Miele kvalitet
- Språkneutral panel med programväljare – M Select
- Grundlig rengöring – specialprogram för moppar och städdukar
- Avlägsnar smuts på bästa sätt – patenterad för-avvattning \*

\* Patent: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516120155 / Materialnummer: 11073230 / Gamla materialnummer: 51508262S

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatad, kan staplas
Inriktning	Prestanda
Front	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kapacitet i kg	8,0
Trumvolym i liter	73
Lucköppning [Ø] i mm	300
Lucköppningsvinkel i grader	167
Luckupphängning	höger
Underhållsfri synkronmotor	•
Skontrumma med perforerad trumbakvägg	•
Användning	
Lämplig för fastighetsadministration	•
Effektuppgifter	
Beprovad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	7,60
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i l/kg	12,60
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,16
Specifik energiförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh/kg	0,21
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	7,25
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,06
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	61,0
Vattenförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter	101,0
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	1,30
Energiförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	1,70
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	59
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	58,0
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	0,48
Energiförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	0,60
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	49
Programtid vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.	47
Restfuktighet vid kallsköljning i %	52
Restfuktighet vid varmsköljning i %	50
Restfuktighet vid tvätt av torkdukar i %	20
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1400
g-faktor	535
Styreelektronik	
Typ av styrning	M Select
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Max senare start i timmar	96
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•

## PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppsventil speciellt för kraven i Facility Management. Tvättmängd 8.0 kg.



EAN: 4002516120155 / Materialnummer: 11073230 / Gamla materialnummer: 51508262S

Panel med lättbegripliga symboler	•
Språk kan enkelt väljas när som helst	•
<b>Dosering</b>	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
Flexibel doseringsadapter (tillval)	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	6
Nivåsensor	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N~ 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	4,60
Total anslutningseffekt i kW	4,80
Säkring i A	10
<b>Möjlig spänningsvariant 1</b>	
Värmeeffekt i kW	2,30
Total anslutningseffekt i kW	2,50
Säkring i A	16-16
<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kallvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	850
Ytermått, nettobredd i mm	596
Ytermått, nettodjup i mm	714
Ytermått, bruttohöjd i mm	944
Ytermått, bruttbredd i mm	660
Ytermått, bruttodjup i mm	768
Nettovikt i kg	101,0
Bruttovikt i kg	105
Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	1,00
<b>Utrustning</b>	
Patenterad för-avvattning	•
Dukbehandling	•
3-dimensionell obalansövervakning	•
Proffsstötdämpare	•
Motståndskraftig fläns i rostfritt stål	•
Desinfektionstvätt	•
EcoSpeed	•
Effektiv trumvalsteknik	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik	•
Flödesräknare	•
Kommunikationsöppning	•

## PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppsventil speciellt för kraven i Facility Management. Tvättmängd 8.0 kg.



EAN: 4002516120155 / Materialnummer: 11073230 / Gamla materialnummer: 51508262S

Lägga i tvätt i efterhand	•
Tillbehör till alla produkter	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Återvinningsandel i %	95
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Kapacitet</b>	
Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]	42
Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]	36
Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]	66
Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]	47
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•