

PWM 906 [EL DV]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppsventil och målgruppsspecifika program. Prestanda 6.0 kg i 49 min .



- Trumvolym 57 l, tvättmängd 6.0 kg
- Testad för intensiv användning – enastående Miele kvalitet
- Högsta användarkomfort med fulltouch-färgdisplay – M Touch Flex
- 22 % mindre vatten- och 28 % mindre energiförbrukning*
- Redo för framtiden med wifi

*Baserat på programmet Kulörtvätt 60° vid varmvattenanslutning, jämfört med föregående modell.

EAN: 4002516120063 / Materialnummer: 11073250 / Gamla materialnummer: 51906252S

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatad, kan staplas
Inriktning	Performance Plus
Front	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kapacitet i kg	6,0
Trumvolym i liter	57
Lucköppning [Ø] i mm	300
Lucköppningsvinkel i grader	167
Luckupphängning	höger
Underhållsfri synkronmotor	•
Skontrumma med perforerad trumbakvägg	•
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetssalonger, spa och gym	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Beprovad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	7,50
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,16
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	7,00
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,06
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	45,0
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	0,95
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	59
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	42,0
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	0,38
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	49
Restfuktighet vid kallsköljning i %	48
Restfuktighet vid varmsköljning i %	45
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1600
g-faktor	704
Testade drifttimmar	30000

PWM 906 [EL DV]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppsventil och målgruppsspecifika program. Prestanda 6.0 kg i 49 min .



EAN: 4002516120063 / Materialnummer: 11073250 / Gamla materialnummer: 51906252S

Styreelektronik	
Typ av styrning	M Touch Flex
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Max senare start i timmar	96
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Språk kan enkelt väljas när som helst	•
Dosering	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
CapDosing	•
Flexibel doseringsadapter (tillval)	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	6
Nivåsensor	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N~ 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	4,60
Total anslutningseffekt i kW	4,80
Säkring i A	10
Möjlig spänningsvariant 1	
Elanslutning	230V~
Värmeeffekt i kW	2,65
Total anslutningseffekt i kW	2,85
Säkring i A	16
Vattenanslutning/-avlopp	
Kallvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	850
Ytermått, nettobredd i mm	596
Ytermått, nettodjup i mm	714
Ytermått, bruttohöjd i mm	940
Ytermått, bruttbredd i mm	660
Ytermått, bruttdjup i mm	768
Nettovikt i kg	100,0
Bruttovikt i kg	104
Maximal golvbelastning i N/m ²	2820
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	1,00
Utrustning	
3-dimensionell obalansövervakning	•
Proffsstötdämpare	•
Motståndskraftig fläns i rostfritt stål	•
Desinfektionstvätt	•
EcoSpeed	•
Skrynklereducering	•

PWM 906 [EL DV]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppsventil och målgruppsspecifika program. Prestanda 6.0 kg i 49 min .



EAN: 4002516120063 / Materialnummer: 11073250 / Gamla materialnummer: 51906252S

Effektiv trumvalksteknik	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik	•
Flödesräknare	•
Trumbelysning LED, klass 1	•
Kommunikationsöppning	•
Lägga i tvätt i efterhand	•
Tillbehör till alla produkter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Återvinningsandel i %	95
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
LAN/Wifi-modul (tillval)	•
WiFiConn@ct	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•