

ESW 7010

Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd för att förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur.



- Den ultimata njutningen – tillagning med låg temperatur
- Alltid rätt temperatur – fyra funktioner
- Bekvämt och enkelt – touchstyrning
- Enkel öppning av lådan – Push2open
- Säkerhet framför allt – timerfunktion med automatisk avstängning

EAN: 4002516131311 / Materialnummer: 11100200 /
Gamla materialnummer: 30701030NER


Konstruktion och design	
Mat- och porslinsvärmare	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Handtagslös	•
Färg	Grafitgrå
Funktioner	
Varmhållning av koppar	•
Varmhållning av tallrikar	•
Varmhållning av mat	•
Tillagning med låg temperatur	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Kapacitet	Kuvert för 6 personer
Push2open-mekanism	•
Fullt utdragbar låda för enkel i- och urlastning	•
Manöverpanel med touchknappar	•
Manöverpanel med symboler	•
Programmering av stopp	•
Timerfunktion	•
Sabbatprogram	•
Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
Infälld manöverpanel	•
Säkerhet	
Sval front	•
Antiglidmatta	•
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Minsta temperatur i °C	40
Max temperatur i °C	85
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	141
Produkt djup i mm	570
Användbar innerhöjd, mm	80
Total anslutningseffekt, KW	0,70
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Säkring i A	10
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	2,0
Medföljande tillbehör	
Antiglidmatta	1

ESW 7010



Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd
för att förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur.

ESW 7010


Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd för att förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur.





ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings





ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings



built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing



Installation ESW7x10, installation drawing, AU, GB



side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing