

M 2230 SC

Mikrovågsugn för inbyggnad

med sidoliggande sensormanövrering för en bekväm hantering.



- 7-segment-display med sensormanövrering – EasySensor
- Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram
- Maten hålls redo att servera – varmhållningsautomatik
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning

EAN: 4002516113539 / Materialnummer: 11100540 /
Gamla materialnummer: 24223020NER

Konstruktion och design	
Mikrovågsugn för inbyggnad	•
Färg	Obsidiansvart
SideControl	•
Njutningsfördelar	
Varmhållning	•
Funktioner	
Automatikprogram	•
Enbart mikrovågsfunktion	•
Användarkomfort	
Display	EasySensor
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering av tillagningstid	•
Snabbknapp mikro	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Nattavstängning	•
Skötselkomfort	
Ugnsutrymme i rostfritt stål	•
Säkerhet	
Driftspärr	•
Säkerhetsbrytare	•
Säkerhetslås "Lucka" varning	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	17
Luckupphängning	vänster
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Ugnsutrymmets höjd i cm	20,2
Den roterande tallrikens diameter i cm	27,2
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Mikrovågseffektnivåer i W	80/150/300/450/600/800
Maximal mikrovågseffekt i W	800
Minsta nischbredd i mm	562
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	350
Max nischhöjd i mm	362
Nischdjup i mm	310
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 372 x 310
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	372
Produkt djup i mm	310
Ventilation oberoende av nisch	•
Vikt, kg	14,4
Total anslutningseffekt, KW	1,25
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	10
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•

M 2230 SC

Mikrovågsugn för inbyggnad

med sidoliggande sensormanövrering för en bekväm hantering.



EAN: 4002516113539 / Materialnummer: 11100540 /

Gamla materialnummer: 24223020NER

Längd anslutningskabel, m

1,60

Byta lampa

Miele service


Medföljande tillbehör

Roterande tallrik


1

M 2230 SC


Mikrovågsugn för inbyggnad
med sidoliggande sensormanövrering för en bekväm hantering.




M2230SC, installation drawings




M2230SC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawing




M223xSC, AB45-2, side view installation drawing



M223xSC, AB45-2, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing

M 2230 SC


Mikrovågsugn för inbyggnad med sidoliggande sensormanövrering för en bekväm hantering.




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB36, installation drawing



M223xSC, AB36, installation drawing



M22xxSC, installation drawing



M22xxSC, installation drawing