

## M 7140 TC

Mikrovågsugn för inbyggnad

i attraktiv design med rostfritt stål med ovanliggande manöverpanel.



- Lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor S
- Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram
- Gott om plats – 46 l tillagningsutr. och 40 cm roterande tallrik
- Extra effektstark mikrovågsfunktion – 900 W
- Poppa popcorn hur enkelt som helst – popcornknapp

EAN: 4002516113577 / Materialnummer: 11100580 /  
Gamla materialnummer: 24714040NER

<b>Konstruktion</b>	
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
<b>Konstruktion och design</b>	
Mikrovågsugn för inbyggnad	•
ContourLine	•
TopControl	•
<b>Njutningsfördelar</b>	
Varmhållning	•
<b>Funktioner</b>	
Automatikprogram	•
Enbart mikrovågsfunktion	•
<b>Användarkomfort</b>	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Snabbknapp mikro	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Nattavstängning	•
<b>Skötselkomfort</b>	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Ugnsutrymme i rostfritt stål	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Säkerhet</b>	
Driftspärr	•
Säkerhetsbrytare	•
Säkerhetslås "Lucka" varning	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	46
Luckupphängning	nerre
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Ugnsutrymmets höjd i cm	23,2
Den roterande tallrikens diameter i cm	40,6
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Mikrovågseffektnivåer i W	
Maximal mikrovågseffekt i W	900
Minsta nischbredd i mm	562
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 456 x 560
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	456

## M 7140 TC

Mikrovågsugn för inbyggnad

i attraktiv design med rostfritt stål med ovanliggande manöverpanel.



EAN: 4002516113577 / Materialnummer: 11100580 /

Gamla materialnummer: 24714040NER

Produktdjup i mm	560
Ventilation oberoende av nisch	•
Vikt, kg	28,3
Total anslutningseffekt, KW	1,6
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	10
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	2,10
Byta lampa	Miele service

### Medföljande tillbehör

### Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## M 7140 TC

Mikrovågsugn för inbyggnad


i attraktiv design med rostfritt stål med ovanliggande manöverpanel.



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724xTC, installation drawing




M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings