

H 2267-1 BP Active

Ugn

med timer, pyrolys och FlexiClip skenor till fördelaktigt instegspris.



- 7-segmentsdisplay med försänkta vred – EasyControl
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Enkel användning – FlexiClip teleskopskenor
- Förhindrar att man bränner sig – sval front



EAN: 4002516171096 / Materialnummer: 11129720 /

Gamla materialnummer: 22226795NER

Konstruktion och design	
Infällbart vred	•
Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Funktioner	
Varmluft plus	•
Över- och undervärme	•
Intensivbakning	•
Varmluftsgrillning	•
Grill	•
Undervärme	•
Eco-varmluft	•
Design	
Färg	Rostfritt stål CleanSteel
Användarkomfort	
Display	EasyControl
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Skötselkomfort	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Pyrolytisk självrengöring	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdraft	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Temperaturer i °C	30–280
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	280

H 2267-1 BP Active

Ugn

med timer, pyrolys och FlexiClip skenor till fördelaktigt instegspris.




EAN: 4002516171096 / Materialnummer: 11129720 /
Gamla materialnummer: 22226795NER

Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	596
Produktdjup i mm	569
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	220-240
Längd anslutningskabel, m	1,50
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Byta lampa	Kund
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean HBB 71	1
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1
Bak- och stekgaller	1
FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)	1
Uttagbara ugnsstegar (par)	1


H 2267-1 BP Active

Ugn


med timer, pyrolysis och FlexiClip skenor till fördelaktigt instegspris.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H24xx installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 2267-1 BP Active

Ugn

med timer, pyrolys och FlexiClip skenor till fördelaktigt instegspris.



Installation Kombi BM XL, installation drawings