

H 2860 BP

Ugn

med timer, XL-ugnsutrymme och pyrolytisk till fördelaktigt instegspris.



- 7-segmentsdisplay med försänkta vred – EasyControl
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolytisk utrustning
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Förhindrar att man bränner sig – sval front

A+

EAN: 4002516171706 / Materialnummer: 11129810 /

Gamla materialnummer: 22286045NER

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
PureLine	•
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
Infällbart vred	•
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Funktioner	
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Användarkomfort	
Display	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Individuella inställningar	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Skötselkomfort	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Pyrolytisk självrengöring	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Lucksärr vid pyrolytisk drift	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	280
Minsta nischbredd i mm	560

H 2860 BP

Ugn

med timer, XL-ugnsutrymme och pyrolyt till fördelaktigt instegspris.



EAN: 4002516171706 / Materialnummer: 11129810 /

Gamla materialnummer: 22286045NER

Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	596
Temperaturer i °C	30-280
Produkt djup i mm	569
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, kW	3,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Säkring i A	16
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Bakplåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Bak- och stekgaller	1
FlexiClip teleskopskenor (par)	1
Uttagbara ugnstegar (par)	1

## H 2860 BP

### Ugn

med timer, XL-ugnsutrymme och pyrolys till fördelaktigt instegspris.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H2x6x-1B/BP/E/EP//IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 2860 BP

Ugn

med timer, XL-ugnsutrymme och pyrolys till fördelaktigt instegspris.



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings