

H 7240 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp

EAN: 4002516173045 / Materialnummer: 11129830 /
Gamla materialnummer: 22724016NER

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn med mikro	•
Färg	Briljantvit
VitroLine	•
Njutningsfördelar	
Quick & Gentle	•
Snabbuppvärmning	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Varmluftsgrillning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 i 1	Ugn, Mikrovågsfunktion, Ugn + mikrovågsfunktion
MultiLingua	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Förslag mikrovågseffekt	•
Snabbknapp mikro	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20

H 7240 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



EAN: 4002516173045 / Materialnummer: 11129830 /

Gamla materialnummer: 22724016NER

Skötselkomfort

Rostfritt ugnsutrymme med vävstruktur och PerfectClean

•

Grillelementen kan fällas ner

•

CleanGlass-lucka

•

Säkerhet

Kylsystemet med kylningsfront

•

Säkerhetsavstängning

•

Driftspärr

•

Tekniska data

Ugnsutrymme i liter

43

Antal falshöjder

3

Antal falshöjder tillagningsutrymme 1

3

Antal falshöjder tillagningsutrymme 2

3

Belysning i tillagningsutrymmet

1 LED-spotlight

Temperaturer i °C

30–250

Minsta temperatur i °C

30

Max temperatur i °C

250

Elektroniskt styrd mikrovågseffekt

•

Mikrovågseffektnivåer i W

Minsta nischbredd i mm

560

Max nischbredd i mm

568

Minsta nischhöjd i mm

450

Max nischhöjd i mm

452

Nischdjup i mm

550

Produktbredd i mm

595

Produkthöjd i mm

456

Produktdjup i mm

568

Vikt, kg

36,0

Total anslutningseffekt, kW

2,70

Spänning i V

220-240

Frekvens i Hz

50

Säkring i A

16

Fasantal

1

Anslutningskabel med stickpropp

•

Längd anslutningskabel, m

2,00

Byta lampa

Miele service

Medföljande tillbehör

Ugnsgaller med PerfectClean

1

Glasform

1

Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7240 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion


i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings