

H 7440 BMX

Handtagslös kompaktugn med mikrovågsfunktion
i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp

EAN: 4002516173144 / Materialnummer: 11129940 /
Gamla materialnummer: 22744076NER

Allmän information	
Modellbeteckning	H 7440 BMX
Tillverkarens materialnummer	11129940
EAN-nummer	4002516173144
Marknadsföringsklass	Gold
Konstruktion och design	
ArtLine	•
Handtagslös	•
Användarkomfort	
3 i 1	Ugn, Mikrovågsfunktion, Ugn + mikrovågsfunktion
Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn med mikro	•
Färg	Grafitgrå
Njutningsfördelar	
Quick & Gentle	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Varmhållning	•
Funktioner	
Upptining	•
Stekautomatik	•
Varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Varmluftsgrillning	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Specialprogram	•
Grill	•
Eco-varmluft	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•

H 7440 BMX

Handtaglös kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



EAN: 4002516173144 / Materialnummer: 11129940 /

Gamla materialnummer: 22744076NER

Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Förslag mikrovågseffekt	•
Snabbknapp mikro	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,3
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
Rostfritt ugnsutrymme med vävstruktur och PerfectClean	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	43
Antal falshöjder	3
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Temperaturer i °C	30–250
Typ av kontakt	Säkerhetsstickkontakt jordad
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Mikrovågseffektnivåer i W	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Vikt, kg	36,0
Total anslutningseffekt, KW	2,70
Längd anslutningskabel, m	2,00
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Byta lampa	Miele service

H 7440 BMX

Handtagslös kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



EAN: 4002516173144 / Materialnummer: 11129940 /
Gamla materialnummer: 22744076NER

Medföljande tillbehör

Ugns-galler med PerfectClean	1
------------------------------	---

Glasform	1
----------	---


Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua


□□□□□□□□, □□, □
□□□□, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, □□□□,
□□□□, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar

H 7440 BMX


Handtagslös kompaktugn med mikrovågsfunktion
i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings