

## H 7640 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.



- Touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp

EAN: 4002516173151 / Materialnummer: 11129960 /  
Gamla materialnummer: 22764026NER

<b>Konstruktion och design</b>	
Inbyggnadsugn med mikro	•
Färg	Obsidiansvart
VitroLine	•
<b>Njutningsfördelar</b>	
Quick & Gentle	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Stektermometer	med kabel
Varmhållning	•
CrispFunction	•
<b>Funktioner</b>	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Tillagning med låg temperatur	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Specialprogram	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Display	M Touch S
Närhetssensor MotionReact	•
MotionReact: Belysning när man kommer nära	•
MotionReact: Display när man kommer nära	•
MotionReact: Kvittring ljudsignal när man kommer nära	•
MotionReact: Identifiering av möbelfronter	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 i 1	Ugn, Mikrovågsfunktion, Ugn + mikrovågsfunktion
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•

## H 7640 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.



EAN: 4002516173151 / Materialnummer: 11129960 /

Gamla materialnummer: 22764026NER

Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Förslag mikrovågseffekt	•
Snabbknapp mikro	•
Egna program	•
Sabbatprogram	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Rostfritt ugnsutrymme med vävstruktur och PerfectClean	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Knappspärr	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	43
Antal falshöjder	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	3
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Temperaturer i °C	30–250
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	250
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Mikrovågseffektnivåer i W	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	456
Produkt djup i mm	568
Vikt, kg	38,0
Total anslutningseffekt, KW	3,20
Spänning i V	220-240

## H 7640 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.



EAN: 4002516173151 / Materialnummer: 11129960 /

Gamla materialnummer: 22764026NER

Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	2,00
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Ugnsgaller med PerfectClean	1
Stektermometer med sladd	1
Glasform	1

### Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## H 7640 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings