

H 7464 BPX

Handtagsfri ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.



- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home



EAN: 4002516173281 / Materialnummer: 11130220 /
Gamla materialnummer: 22746455NER

| Konstruktion och design | |
|--|--------------|
| Färg | Briljantvit |
| Konstruktion och design | |
| Inbyggnadsugn | • |
| ArtLine | • |
| Handtagslös | • |
| Njutningsfördelar | |
| TasteControl | • |
| Snabbuppvärmning | • |
| Förvärmning | • |
| Stektermometer | med kabel |
| Varmhållning | • |
| CrispFunction | • |
| Funktioner | |
| Varmluft plus | • |
| Över- och undervärme | • |
| Kombitillagning | • |
| Kombitillagning med stekautomatik | • |
| Kombitillagning med varmluft plus | • |
| Kombitillagning med intensivbakning | • |
| Kombitillagning med över-/undervärme | • |
| Intensivbakning | • |
| Stekautomatik | • |
| Varmluftsgrillning | • |
| Grill | • |
| Undervärme | • |
| Eco-varmluft | • |
| Upptining | • |
| Automatikprogram | • |
| Landsspecifika automatikprogram | • |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Display | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |
| Programmerbara tidsinställda ångpuffar | • |
| Tidsvisning | • |
| Tidssynkronisering | • |
| Datumvisning | • |
| Äggklocka | • |
| Programmering tillagningstidsstart | • |
| Programmering tillagningstidsslut | • |
| Programmering av tillagningstid | • |
| Temperaturvisning | • |
| Ljudsignal vid uppnådd temperatur | • |
| Temperaturförslag | • |
| Egna program | • |

H 7464 BPX

Handtagsfri ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.



EAN: 4002516173281 / Materialnummer: 11130220 /

Gamla materialnummer: 22746455NER

Individuella inställningar

•

Effektivitet och hållbarhet

Energieffektivitetsklass (A+++ till D) A+

Automatisk restvärmeanvändning

•

Anslutningseffekt i frånläge i W

0,5

Anslutningseffekt i standbyläge i W

1,0

Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W

2,0

Tid till automatisk koppling i standbyläge i min

20

Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min

20

Tid till automatisk koppling i frånläge i min

20

Skötselkomfort

Pyrolytisk självrengöring

•

Grillelementen kan fällas ner

•

CleanGlass-lucka

•

Ångteknik/vattentillförsel

Ånggeneratorns effekt i kW

1,10

Färskvattenbehållare volym i l

0,3

Insugsrör för upptagning av vatten

•

Säkerhet

Kylsystemet med kylningsfront

•

Säkerhetsavstängning

•

Driftspärr

•

Luckspärr vid pyrolytdrift

•

Knappspärr

•

Tekniska data

Ugnsutrymme i liter

76

Antal falshöjder

5

Antal falshöjder tillagningsutrymme 1

5

Antal falshöjder tillagningsutrymme 2

5

Märkning av falshöjder

•

Belysning i tillagningsutrymmet

1 LED-spotlight

Temperaturer i °C

30–300

Minsta temperatur i °C

30

Max temperatur i °C

300

Minsta nischbredd i mm

560

Max nischbredd i mm

568

Minsta nischhöjd i mm

590

Max nischhöjd i mm

595

Nischdjup i mm

550

Produktbredd i mm

595

Produkthöjd i mm

596

Produktdjup i mm

568

Vikt, kg

47,0

Total anslutningseffekt, kW

3,60

Spänning i V

220-240

Frekvens i Hz

50

Säkring i A

16

Fasantal

1

H 7464 BPX

Handtagsfri ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.



EAN: 4002516173281 / Materialnummer: 11130220 /

Gamla materialnummer: 22746455NER

| | |
|---|---------------|
| Anslutningskabel med stickpropp | • |
| Längd anslutningskabel, m | 1,50 |
| Byta lampa | Miele service |
| Medföljande tillbehör | |
| Bakplåt med PerfectClean HBB 71 | 1 |
| Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean HBBL 71 | 1 |
| Långpanna med PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Ugnsgaller PyroFit | 1 |
| FlexiClip teleskopskena PyroFit (par) | 1 |
| Stektermometer med sladd | 1 |
| Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par) | 1 |
| Avkalkningstabletter | 2 |

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?], [?][?][?]

H 7464 BPX

Handtagsfri ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings