

H 7660 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight



- Touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home



EAN: 4002516175315 / Materialnummer: 11130280 /
Gamla materialnummer: 22766045NER

| Konstruktion och design | |
|--|---------------------------|
| Inbyggnadsugn | • |
| Färg | Rostfritt stål CleanSteel |
| PureLine | • |
| Njutningsfördelar | |
| TasteControl | • |
| Snabbuppvärmning | • |
| Förvärmning | • |
| Stektermometer | med kabel |
| Varmhållning | • |
| CrispFunction | • |
| Funktioner | |
| Upptining | • |
| Automatikprogram | • |
| Landsspecifika automatikprogram | • |
| Stekautomatik | • |
| Eco-varmluft | • |
| Grill | • |
| Grill liten | • |
| Varmluft plus | • |
| Intensivbakning | • |
| Kombitillagning | • |
| Kombitillagning med varmluft plus | • |
| Kombitillagning med över-/undervärme | • |
| Kombitillagning med intensivbakning | • |
| Kombitillagning med stekautomatik | • |
| Tillagning med låg temperatur | • |
| Över- och undervärme | • |
| Övervärme | • |
| Undervärme | • |
| Varmluftsgrellning | • |
| Specialprogram | • |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Display | M Touch S |
| MotionReact: Belysning när man kommer nära | • |
| MotionReact: Display när man kommer nära | • |
| MotionReact: Kvittering ljudsignal när man kommer nära | • |
| MotionReact: Identifiering av möbelfronter | • |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Hjälpfunktion | • |
| Programmerbara tidsinställda ångpuffar | • |
| Tidsvisning | • |
| Tidssynkronisering | • |
| Datumvisning | • |
| Äggklocka | • |
| Programmering tillagningstidsstart | • |

H 7660 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight



EAN: 4002516175315 / Materialnummer: 11130280 /

Gamla materialnummer: 22766045NER

| | |
|---|----------------|
| Programmering tillagningstidsslut | • |
| Programmering av tillagningstid | • |
| Temperaturvisning | • |
| Ljudsignal vid uppnådd temperatur | • |
| Temperaturförslag | • |
| Egna program | • |
| Sabbatprogram | • |
| Individuella inställningar | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | A+ |
| Automatisk restvärmeanvändning | • |
| Anslutningseffekt i frånläge i W | 0,5 |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W | 1,0 |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W | 2,0 |
| Tid till automatisk koppling i standbyläge i min | 20 |
| Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min | 20 |
| Tid till automatisk koppling i frånläge i min | 20 |
| Skötselkomfort | |
| Rostfritt stål/CleanSteel-yta | • |
| Pyrolytisk självrengöring | • |
| Katalysator | • |
| Grillelementen kan fällas ner | • |
| CleanGlass-lucka | • |
| Ångteknik/vattentillförsel | |
| Insugsrör för upptagning av vatten | • |
| Säkerhet | |
| Kylsystemet med kylningsfront | • |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Driftspärr | • |
| Luckspärr vid pyrolysdrift | • |
| Knappspärr | • |
| Tekniska data | |
| Ugnsutrymme i liter | 76 |
| Antal falshöjder | 5 |
| Antal falshöjder tillagningsutrymme 1 | 5 |
| Antal falshöjder tillagningsutrymme 2 | 5 |
| Märkning av falshöjder | • |
| Belysning i tillagningsutrymmet | BrilliantLight |
| Temperaturer i °C | 30–300 |
| Minsta temperatur i °C | 30 |
| Max temperatur i °C | 300 |
| Minsta nischbredd i mm | 560 |
| Max nischbredd i mm | 568 |
| Minsta nischhöjd i mm | 590 |
| Max nischhöjd i mm | 595 |
| Nischdjup i mm | 550 |
| Produktbredd i mm | 595 |
| Produkthöjd i mm | 596 |
| Produktdjup i mm | 569 |
| Vikt, kg | 47,0 |

H 7660 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight



EAN: 4002516175315 / Materialnummer: 11130280 /

Gamla materialnummer: 22766045NER

| | |
|---|---------------|
| Total anslutningseffekt, KW | 3,70 |
| Spänning i V | 220-240 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Säkring i A | 16 |
| Fasantal | 1 |
| Anslutningskabel med stickpropp | • |
| Längd anslutningskabel, m | 1,50 |
| Byta lampa | Miele service |
| Medföljande tillbehör | |
| Bakplåt med PerfectClean HBB 71 | 1 |
| Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean HBBL 71 | 1 |
| Långpanna med PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Ugnsaller PyroFit | 1 |
| FlexiClip teleskopskena PyroFit (par) | 1 |
| Stektermometer med sladd | 1 |
| Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par) | 1 |
| Avkalkningstabletter | 2 |

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7660 BP

Ugn


i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7660 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight



Installation Kombi BM XL, installation drawings