

H 7840 BPX

Handtagslös kompaktugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl



EAN: 4002516173083 / Materialnummer: 11130300 /
Gamla materialnummer: 22784065NER

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
Färg	Obsidiansvart
ArtLine	•
Handtagslös	•
Njutningsfördelar	
TasteControl	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Stektermometer	trådlös
Varmhållning	•
CrispFunction	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Kombitillagning	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med intensivbakning	•
Kombitillagning med stekautomatik	•
Tillagning med låg temperatur	•
Över- och undervärme	•
Övervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Specialprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Belysning när man kommer nära	•
MotionReact: Display när man kommer nära	•
MotionReact: Kvittering ljudsignal när man kommer nära	•
MotionReact: Identifiering av möbelfronter	•
Kamera i tillagningsutrymmet	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Programmerbara tidsinställda ångpuffar	•
Polyfona ljudsignaler	•
Tidsvisning	•

H 7840 BPX

Handtagslös kompaktugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



EAN: 4002516173083 / Materialnummer: 11130300 /

Gamla materialnummer: 22784065NER

Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Pyrolytisk självrengöring	•
Katalysator	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Ångteknik/vattentillförsel	
Insugsrör för upptagning av vatten	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	49
Antal falshöjder	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	3
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	BrilliantLight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	456

H 7840 BPX

Handtagslös kompaktugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



EAN: 4002516173083 / Materialnummer: 11130300 /

Gamla materialnummer: 22784065NER

Produktdjup i mm	568
Vikt, kg	38,0
Total anslutningseffekt, KW	3,20
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Miele service

Medföljande tillbehör

Bakplåt med PerfectClean HBB 71	1
Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean HBBL 71	1
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1
Ugnsgaller PyroFit	1
FlexiClip teleskopskena PyroFit (par)	1
Trådlös stektermometer	1
Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par)	1
Avkalkningstabletter	2

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7840 BPX

Handtagslös kompaktugn


i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings