

H 7840 BPX

Handtagslös kompaktugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl



EAN: 4002516173304 / Materialnummer: 11130310 /
Gamla materialnummer: 22784075NER

| Konstruktion och design | |
|--|-----------|
| Inbyggnadsugn | • |
| Färg | Grafitgrå |
| ArtLine | • |
| Handtagslös | • |
| Njutningsfördelar | |
| TasteControl | • |
| Snabbuppvärmning | • |
| Förvärmning | • |
| Stektermometer | trådlös |
| Varmhållning | • |
| CrispFunction | • |
| Funktioner | |
| Upptining | • |
| Automatikprogram | • |
| Landsspecifika automatikprogram | • |
| Stekautomatik | • |
| Eco-varmluft | • |
| Grillfunktioner | • |
| Grill | • |
| Grill liten | • |
| Varmluft plus | • |
| Intensivbakning | • |
| Kombitillagning | • |
| Kombitillagning med varmluft plus | • |
| Kombitillagning med över-/undervärme | • |
| Kombitillagning med intensivbakning | • |
| Kombitillagning med stekautomatik | • |
| Tillagning med låg temperatur | • |
| Över- och undervärme | • |
| Övervärme | • |
| Undervärme | • |
| Varmluftsgrillning | • |
| Specialprogram | • |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Display | M Touch |
| MotionReact: Belysning när man kommer nära | • |
| MotionReact: Display när man kommer nära | • |
| MotionReact: Kvittering ljudsignal när man kommer nära | • |
| MotionReact: Identifiering av möbelfronter | • |
| Kamera i tillagningsutrymmet | • |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Hjälpfunktion | • |
| Programmerbara tidsinställda ångpuffar | • |
| Polyfona ljudsignaler | • |
| Tidsvisning | • |

H 7840 BPX

Handtagslös kompaktugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



EAN: 4002516173304 / Materialnummer: 11130310 /

Gamla materialnummer: 22784075NER

| | |
|---|----------------|
| Tidssynkronisering | • |
| Datumvisning | • |
| Äggklocka | • |
| Programmering tillagningstidsstart | • |
| Programmering tillagningstidsslut | • |
| Programmering av tillagningstid | • |
| Temperaturvisning | • |
| Ljudsignal vid uppnådd temperatur | • |
| Temperaturförslag | • |
| Egna program | • |
| Individuella inställningar | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | A++ |
| Automatisk restvärmeanvändning | • |
| Anslutningseffekt i frånläge i W | 0,5 |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W | 1,0 |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W | 2,0 |
| Tid till automatisk koppling i standbyläge i min | 20 |
| Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min | 20 |
| Tid till automatisk koppling i frånläge i min | 20 |
| Skötselkomfort | |
| Pyrolytisk självrengöring | • |
| Katalysator | • |
| Grillelementen kan fällas ner | • |
| CleanGlass-lucka | • |
| Ångteknik/vattentillförsel | |
| Insugsrör för upptagning av vatten | • |
| Säkerhet | |
| Kylsystemet med kylningsfront | • |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Driftspärr | • |
| Luckspärr vid pyrolysdraft | • |
| Knappspärr | • |
| Tekniska data | |
| Ugnsutrymme i liter | 49 |
| Antal falshöjder | 3 |
| Antal falshöjder tillagningsutrymme 1 | 3 |
| Antal falshöjder tillagningsutrymme 2 | 3 |
| Märkning av falshöjder | • |
| Belysning i tillagningsutrymmet | BrilliantLight |
| Temperaturer i °C | 30–300 |
| Minsta temperatur i °C | 30 |
| Max temperatur i °C | 300 |
| Minsta nischbredd i mm | 560 |
| Max nischbredd i mm | 568 |
| Minsta nischhöjd i mm | 450 |
| Max nischhöjd i mm | 452 |
| Nischdjup i mm | 550 |
| Produktbredd i mm | 595 |
| Produkt höjd i mm | 456 |

H 7840 BPX

Handtagslös kompaktugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



EAN: 4002516173304 / Materialnummer: 11130310 /

Gamla materialnummer: 22784075NER

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Produktdjup i mm | 568 |
| Vikt, kg | 38,0 |
| Total anslutningseffekt, KW | 3,20 |
| Spänning i V | 220-240 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Säkring i A | 16 |
| Fasantal | 1 |
| Anslutningskabel med stickpropp | • |
| Längd anslutningskabel, m | 1,50 |
| Byta lampa | Miele service |

Medföljande tillbehör

| | |
|---|---|
| Bakplåt med PerfectClean HBB 71 | 1 |
| Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean HBBL 71 | 1 |
| Långpanna med PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Ugnsgaller PyroFit | 1 |
| FlexiClip teleskopskena PyroFit (par) | 1 |
| Trådlös stektermometer | 1 |
| Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par) | 1 |
| Avkalkningstabletter | 2 |

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7840 BPX

Handtagslös kompaktugn


i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings