

H 7860 BPX

Handtagsfri ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl

A+

EAN: 4002516174905 / Materialnummer: 11130380 /
Gamla materialnummer: 22786065NER

Konstruktion	
Färg på produkten	Obsidiansvart
Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
ArtLine	•
Handtagslös	•
Njutningsfördelar	
TasteControl	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Stektermometer	trådlös
Varmhållning	•
CrispFunction	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Kombitillagning	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med intensivbakning	•
Kombitillagning med stekautomatik	•
Tillagning med låg temperatur	•
Över- och undervärme	•
Övervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Specialprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Belysning när man kommer nära	•
MotionReact: Display när man kommer nära	•
MotionReact: Kvittring ljudsignal när man kommer nära	•
MotionReact: Identifiering av möbelfronter	•
Kamera i tillagningsutrymmet	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Programmerbara tidsinställda ångpuffar	•
Polyfona ljudsignaler	•

H 7860 BPX

Handtagsfri ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



EAN: 4002516174905 / Materialnummer: 11130380 /
Gamla materialnummer: 22786065NER

Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Pyrolytisk självrengöring	•
Katalysator	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	BrilliantLight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	596
Produkt djup i mm	568

H 7860 BPX

Handtagsfri ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



EAN: 4002516174905 / Materialnummer: 11130380 /

Gamla materialnummer: 22786065NER

Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,70
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean	1
Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Ugns Galler PyroFit	1
FlexiClip teleskopiska PyroFit (par)	1
Trådlös stektermometer	1
Uttagbara ugnstegar med PyroFit (par)	1
Avkalkningstabletter	2

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7860 BPX

Handtagsfri ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings