

H 7890 BP

90 cm bredare ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Snabb uppvärmning och jämn värmefördelning – TwinPower

A

EAN: 4002516229599 / Materialnummer: 11130430 /
Gamla materialnummer: 22789045NER

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
PureLine	•
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Stektermometer	trådlös
Varmhållning	•
Crisp function	•
Motor för roterande grill	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Kombitillagning	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med intensivbakning	•
Kombitillagning med stekautomatik	•
Tillagning med låg temperatur	•
Över- och undervärme	•
Övervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Specialprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Belysning när man kommer nära	•
MotionReact: Display när man kommer nära	•
MotionReact: Kvittering ljudsignal när man kommer nära	•
MotionReact: Identifiering av möbelfronter	•
Kamera i tillagningsutrymmet	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
3D-manöverpanel	•
Programmerbara tidsinställda ångpuffar	•
Polyfona ljudsignaler	•
Tidsvisning	•

H 7890 BP

90 cm bredare ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



EAN: 4002516229599 / Materialnummer: 11130430 /

Gamla materialnummer: 22789045NER

Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Sabbatprogram	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Pyrolytisk självrengöring	•
Katalysator	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolytdrift	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	90
Antal falshöjder	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	3
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	BrilliantLight
TwinPower varmluftsfläkt	•
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	860
Max nischbredd i mm	860
Minsta nischhöjd i mm	517
Max nischhöjd i mm	517
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	895

H 7890 BP

90 cm bredare ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



EAN: 4002516229599 / Materialnummer: 11130430 /
Gamla materialnummer: 22789045NER

Produkthöjd i mm	478
Produktdjup i mm	568
Vikt, kg	74,0
Total anslutningseffekt, KW	5,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	3
Längd anslutningskabel, m	1,75
Byta lampa	Miele service


Medföljande tillbehör

Universalplåt med PerfectClean	2
Ugnsgaller PyroFit	2
FlexiClip teleskopskena PyroFit (par)	1
Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par)	1
Grill- och stekplåt med PerfectClean	1
Avkalkningstabletter	2


Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
--------------------------------------	--


H 7890 BP
 90 cm bredare ugn
 i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.




built-in H7000 90, installation drawing




built-in H7000 90 build-under, installation drawing




installation H7000 90, installation drawing



H7890BP, installation drawings



side view H7000 90, installation drawing



side view H7000 90 build-under, installation drawings