


## H 7440 BPX

Handtagslös kompaktugn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolyt.



- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolytutrustning och PyroFit
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home



EAN: 4002516173434 / Materialnummer: 11130450 /  
Gamla materialnummer: 22744065NER

<b>Konstruktion och design</b>	
Inbyggnadsugn	•
Färg	Obsidiansvart
ArtLine	•
Handtagslös	•
<b>Njutningsfördelar</b>	
TasteControl	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Varmhållning	•
CrispFunction	•
<b>Funktioner</b>	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Kombitillagning	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med intensivbakning	•
Kombitillagning med stekautomatik	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Programmerbara tidsinställda ångpuffar	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++

## H 7440 BPX

Handtagslös kompaktugn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolys.



EAN: 4002516173434 / Materialnummer: 11130450 /

Gamla materialnummer: 22744065NER

Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Pyrolytisk självrengöring	•
Katalysator	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Ångteknik/vattentillförsel</b>	
Insugsrör för upptagning av vatten	•
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Knappspärr	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	49
Antal falshöjder	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	3
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	456
Produkt djup i mm	568
Vikt, kg	38,0
Total anslutningseffekt, KW	3,20
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Bakplåt med PerfectClean HBB 71	1
Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean HBBL 71	1

H 7440 BPX

Handtagslös kompaktugn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolyys.



EAN: 4002516173434 / Materialnummer: 11130450 /

Gamla materialnummer: 22744065NER

Långpanna med PerfectClean HUBB 71

1

Ungsgaller PyroFit

1

FlexiClip teleskopskena PyroFit (par)

1

Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par)

1

Avkalkningstabletter

2

#### Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7440 BPX

Handtagslös kompaktugn


i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolyys.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings