

DG 7140

Ångugn för inbyggnad

för hälsosam matlagning med automatikprogram och uppkoppling.



- Lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor S
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Du kommer lyckas med alla maträtter – automatikprogram
- Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning
- Apparat med uppkoppling via WLAN – Miele@home

EAN: 4002516162759 / Materialnummer: 11137860 /

Gamla materialnummer: 23714040NER

Konstruktion	
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
Konstruktion och design	
Ångugn för inbyggnad	•
ContourLine	•
Njutningsfördelar	
Extern generering av ånga	•
Menytilagning utan smaköverföring	•
Automatiska program med individuell anpassning av tillagningresultatet	•
Varmhållning	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Ångkokning	•
Uppvärmning	•
Eco-ångkokning	•
Specialprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tillagningstid oberoende av mängd	•
Ångkokning på upp till 3 nivåer samtidigt är möjlig	•
Menytilagning	•
Ångreduktion före tillagningstidens slut	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Extern ånggenerator	•
Bottenvärmare för minskad kondens	•
Snabbspärr för ugnsstegar	•

DG 7140

Ångugn för inbyggnad

för hälsosam matlagning med automatikprogram och uppkoppling.



EAN: 4002516162759 / Materialnummer: 11137860 /

Gamla materialnummer: 23714040NER

Uttagbara ugnsstegar	•
Avkalkning	•
CleanGlass-lucka	•
Ångteknik/vattentillförsel	
DualSteam	•
Borttagning av vattenbehållare med Push2Release-mekanism	•
Färskvattenbehållare volym i l	1,5
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Kylsystem för frånluft	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
L-tillagningsutrymme	•
Ugnsutrymme i liter	40
Antal falshöjder	4
Luckupphängning	nerre
Minsta temperatur ångugnsdrift i °C	40
Max temperatur ångugnsdrift i °C	100
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 455 x 569
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	455
Produkt djup i mm	569
Vikt, kg	26,4
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	2
Medföljande tillbehör	
Uttagbara ugnsstegar (par)	1
Hålade tillagningskärl av rostfritt stål	2
Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål	1
Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål DGG 50 40	1
Avställningsgaller	1
Uppsamlingskärl DGG 100 40	1
Avkalkningstabletter	2

DG 7140

Ångugn för inbyggnad

för hälsosam matlagning med automatikprogram och uppkoppling.



EAN: 4002516162759 / Materialnummer: 11137860 /

Gamla materialnummer: 23714040NER


Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DG 7140


Ångugn för inbyggnad
för hälsosam matlagning med automatikprogram och uppkoppling.




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




Screw joint DG DGM, installation drawing




DG DGM, installation drawing

DG 7140

Ångugn för inbyggnad
för hälsosam matlagning med automatikprogram och uppkoppling.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing