

DG 7240

Ångugn för inbyggnad

för hälsosam matlagning med automatikprogram och uppkoppling.



- Lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor S
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Du kommer lyckas med alla maträtter – automatikprogram
- Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning
- Apparat med uppkoppling via WLAN – Miele@home

EAN: 4002516162766 / Materialnummer: 11137870 /  
Gamla materialnummer: 23724040NER

<b>Konstruktion</b>	
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
<b>Konstruktion och design</b>	
Ångugn för inbyggnad	•
PureLine	•
<b>Njutningsfördelar</b>	
Extern generering av ånga	•
Menytilagning utan smaköverföring	•
Automatiska program med individuell anpassning av tillagningresultatet	•
Varmhållning	•
<b>Funktioner</b>	
Upp tuning	•
Automatikprogram	•
Ångkokning	•
Uppvärmning	•
Eco-ångkokning	•
Specialprogram	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tillagningstid oberoende av mängd	•
Ångkokning på upp till 3 nivåer samtidigt är möjlig	•
Menytilagning	•
Ångreduktion före tillagningstidens slut	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Extern ånggenerator	•
Bottenvärmare för minskad kondens	•
Snabbspärr för ugnsstegar	•

DG 7240

Ångugn för inbyggnad

för hälsosam matlagning med automatikprogram och uppkoppling.



EAN: 4002516162766 / Materialnummer: 11137870 /

Gamla materialnummer: 23724040NER

Uttagbara ugnsstegar	•
Avkalkning	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Ångteknik/vattentillförsel</b>	
DualSteam	•
Borttagning av vattenbehållare med Push2Release-mekanism	•
Färskvattenbehållare volym i l	1,5
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Kylsystem för frånluft	•
Knappspärr	•
<b>Tekniska data</b>	
L-tillagningsutrymme	•
Ugnsutrymme i liter	40
Antal falshöjder	4
Luckupphängning	nerre
Minsta temperatur ångugnsdrift i °C	40
Max temperatur ångugnsdrift i °C	100
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 455 x 569
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	455
Produkt djup i mm	569
Vikt, kg	26,4
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	2
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Uttagbara ugnsstegar (par)	1
Hålade tillagningskärl av rostfritt stål	2
Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål	1
Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål DGG 50 40	1
Avställningsgaller	1
Uppsamlingskärl DGG 100 40	1
Avkalkningstabletter	2

DG 7240

Ångugn för inbyggnad

för hälsosam matlagning med automatikprogram och uppkoppling.



EAN: 4002516162766 / Materialnummer: 11137870 /

Gamla materialnummer: 23724040NER


#### Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , , ,

## DG 7240


Ångugn för inbyggnad  
för hälsosam matlagning med automatikprogram och uppkoppling.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




Screw joint DG DGM, installation drawing




DG DGM, installation drawing

DG 7240

Ångugn för inbyggnad  
för hälsosam matlagning med automatikprogram och uppkoppling.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing