

DG 7440

Ångugn för inbyggnad

för hälsosam matlagning med automatikprogram, uppkoppling och vakuumbakning.



- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Du kommer lyckas med alla maträtter – automatikprogram
- Belysning av tillagningsutrymmet – 2 LED-spotlights
- Apparat med uppkoppling via WLAN – Miele@home

EAN: 4002516162773 / Materialnummer: 11137880 /

Gamla materialnummer: 23744010NER

<b>Konstruktion</b>	
Färg på produkten	Brijantvit
<b>Konstruktion och design</b>	
Ångugn för inbyggnad	•
VitroLine	•
<b>Njutningsfördelar</b>	
Extern generering av ånga	•
Menytillagning utan smaköverföring	•
Automatiska program med individuell anpassning av tillagningsresultatet	•
Varmhållning	•
<b>Funktioner</b>	
Uppptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Ångkokning	•
Sous-vide	•
Uppvärmning	•
Eco-ångkokning	•
Specialprogram	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tillagningstid oberoende av mängd	•
Ångkokning på upp till 3 nivåer samtidigt är möjlig	•
Automatisk menytillagning	•
Ångreduktion före tillagningstidens slut	•
Tidsvisning	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20

DG 7440

Ångugn för inbyggnad

för hälsosam matlagning med automatikprogram, uppkoppling och vakuumbakning.



EAN: 4002516162773 / Materialnummer: 11137880 /

Gamla materialnummer: 23744010NER

<b>Skötselkomfort</b>	
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Extern ånggenerator	•
Bottenvärmare för minskad kondens	•
Snabbspärr för ugnsstegar	•
Uttagbara ugnsstegar	•
Avkalkning	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Ångteknik/vattentillförsel</b>	
DualSteam	•
Borttagning av vattenbehållare med Push2Release-mekanism	•
Färskvattenbehållare volym i l	1,5
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Kylsystem för frånluft	•
Knappspärr	•
<b>Tekniska data</b>	
L-tillagningsutrymme	•
Ugnsutrymme i liter	40
Antal falshöjder	4
Luckupphängning	nere
Belysning i tillagningsutrymmet	2 LED-spotlights
Minsta temperatur ångugnsdrift i °C	40
Max temperatur ångugnsdrift i °C	100
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 455 x 569
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	455
Produktdjup i mm	569
Vikt, kg	26,4
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	2
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Uttagbara ugnsstegar (par)	1
Hållade tillagningskärl av rostfritt stål	2
Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål	1
Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål DGG 50 40	1
Avställningsgaller	1

DG 7440

Ångugn för inbyggnad

för hälsosam matlagning med automatikprogram, uppkoppling och vakuumtillagning.



EAN: 4002516162773 / Materialnummer: 11137880 /

Gamla materialnummer: 23744010NER

Uppsamlingskärn DGG 100 40

1

Avkalkningstabletter

2

### Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

DG 7440

Ångugn för inbyggnad

för hälsosam matlagning med automatikprogram, uppkoppling och vakuumbakning.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings



ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing




DG DGM, installation drawing


DG 7440

Ångugn för inbyggnad

för hälsosam matlagning med automatikprogram, uppkoppling och vakuumbakning.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing