

DGC 7865

Ångugn med färsk- och spillvattenanslutning
för ångkokning, bakning, stekning med trådlös stektermometer + menytilagning.



- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – tillagningsutr. i rostfr. stål med PerfectClean

EAN: 4002516163442 / Materialnummer: 11139090 /
Gamla materialnummer: 23786513NER

| Konstruktion och design | |
|---|-------------|
| Kombiångugn | • |
| VitroLine | • |
| Färg på produkten | Briljantvit |
| Njutningsfördelar | |
| Snabbuppvärmning | • |
| Förvärmning | • |
| Extern generering av ånga | • |
| Klimatsensor | • |
| Möjlighet att ställa in fuktighetsgraden individuellt vid kombitillagning | • |
| Menytilagning utan smaköverföring | • |
| Mix & Match | • |
| Automatiska program med individuell anpassning av tillagningsresultatet | • |
| Varmhållning | • |
| Crisp function | • |
| Funktioner | |
| Upptining | • |
| Automatikprogram | • |
| Landsspecifika automatikprogram | • |
| Kombifunktion | • |
| Kombitillagning med varmluft plus | • |
| Kombitillagning med över-/undervärme | • |
| Kombitillagning med grill stor | • |
| Ångkokning | • |
| Uppvärmning | • |
| Gourmetpanna | • |
| Grillfunktioner | • |
| Grill | • |
| Grill liten | • |
| Varmluft plus | • |
| Intensivbakning | • |
| Mjuka kakor special | • |
| Över- och undervärme | • |
| Övervärme | • |
| Undervärme | • |
| Varmluftsgrillning | • |
| Eco-varmluft | • |
| Eco-ångkokning | • |
| Varmhållning av tallrikar | • |
| Specialprogram | • |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Display | M Touch |
| MotionReact: Belysning när man kommer nära | • |
| MotionReact: Display när man kommer nära | • |
| MotionReact: Kvittring ljudsignal när man kommer nära | • |
| MotionReact: Identifiering av möbelfronter | • |
| SoftOpen | • |

DGC 7865

Ångugn med färsk- och spillvattenanslutning

för ångkokning, bakning, stekning med trådlös stektermometer + menytilagning.



EAN: 4002516163442 / Materialnummer: 11139090 /
Gamla materialnummer: 23786513NER

| | |
|---|-----|
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Hjälpfunktion | • |
| Motorstyrd liftup-panel | • |
| Tillagningstid oberoende av mängd | • |
| Ångkokning på upp till 4 nivåer samtidigt är möjlig | • |
| Automatisk menytilagning | • |
| Ångreduktion före tillagningstidens slut | • |
| Polyfona ljudsignaler | • |
| Tidsfunktioner | • |
| Tidsvisning | • |
| Datumvisning | • |
| Äggklocka | • |
| Programmering tillagningstidsstart | • |
| Programmering tillagningstidsslut | • |
| Programmering av tillagningstid | • |
| Temperaturvisning | • |
| Ljudsignal vid uppnådd temperatur | • |
| Temperaturförslag | • |
| Egna program | • |
| Sabbatprogram | • |
| Individuella inställningar | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Anslutningseffekt i frånläge i W | 0,5 |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W | 1,0 |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W | 2,0 |
| Tid till automatisk koppling i standbyläge i min | 20 |
| Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min | 20 |
| Tid till automatisk koppling i frånläge i min | 20 |
| Skötselkomfort | |
| Rostfritt ugnsutrymme med vävstruktur och PerfectClean | • |
| Grillelementen kan fällas ner | • |
| Extern ånggenerator | • |
| Bottenvärmare för minskad kondens | • |
| Skötselprogram | • |
| Skötselprogram blötläggning | • |
| Skötselprogram sköljning | • |
| Torkprogram för ugnsutrymmet | • |
| Snabbspärr för ugnsstegar | • |
| Uttagbara ugnsstegar | • |
| Avkalkning | • |
| CleanGlass-lucka | • |
| Ångteknik och vattenförsörjning | |
| DualSteam | • |
| DirectWater plus | • |
| Avloppssil | • |
| Säkerhet | |
| Kylsystemet med kylningsfront | • |
| Säkerhetsavstängning | • |

DGC 7865

Ångugn med färsk- och spillvattenanslutning
för ångkokning, bakning, stekning med trådlös stektermometer + menytilagning.

EAN: 4002516163442 / Materialnummer: 11139090 /
Gamla materialnummer: 23786513NER

| | |
|--|-----------------|
| Driftspärr | • |
| Kylsystem för frånluft | • |
| Knappspärr | • |
| Tekniska data | |
| Ugnsutrymme XXL | • |
| Ugnsutrymme i liter | 68 |
| Antal falshöjder | 4 |
| Produktmått (B x H x D) i mm | 595 x 596 x 567 |
| Märkning av falshöjder | • |
| Luckupphängning | nere |
| Belysning i tillagningsutrymmet | BrilliantLight |
| Minsta temperatur ugnsdrift i °C | 30 |
| Max temperatur ugnsdrift i °C | 225 |
| Minsta temperatur ångugnsdrift i °C | 40 |
| Max temperatur ångugnsdrift i °C | 100 |
| Minsta nischbredd i mm | 560 |
| Max nischbredd i mm | 568 |
| Minsta nischhöjd i mm | 590 |
| Max nischhöjd i mm | 595 |
| Nischdjup i mm | 555 |
| Produktbredd i mm | 595 |
| Produkt höjd i mm | 596 |
| Produkt djup i mm | 567 |
| Produktmått (B x H x D) i mm | 595 x 596 x 567 |
| Vikt, kg | 46,0 |
| Total anslutningseffekt, KW | 3,45 |
| Spänning i V | 230 |
| Frekvens i Hz | 50-60 |
| Fasantal | 1 |
| Säkring i A | 16 |
| Anslutningskabel med stickpropp | • |
| Längd anslutningskabel, m | 2 |
| Längd vattentilloppsslang, m | 2,0 |
| Längd vattenavloppsslang, m | 3,0 |
| Byta lampa | Kundtjänst |
| Medföljande tillbehör | |
| Universalplåt med PerfectClean | 1 |
| Ugns galler med PerfectClean | 1 |
| FlexiClip teleskopskena med PerfectClean (par) | 1 |
| Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean (par) | 1 |
| Hålade tillagningskärl av rostfritt stål | 2 |
| Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål | 1 |
| Avkalkningstabletter | 2 |

DGC 7865

Ångugn med färsk- och spillvattenanslutning

för ångkokning, bakning, stekning med trådlös stektermometer + menytilagning.



EAN: 4002516163442 / Materialnummer: 11139090 /

Gamla materialnummer: 23786513NER


Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGC 7865


Ångugn med färsk- och spillvattenanslutning
 för ångkokning, bakning, stekning med trådlös stektermometer + menytilagning.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




DGC7x65, DGC7x65X installation drawings



DGC7x6x, DGC7x6xX installation drawings



DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings



DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings