


KM 7564 FL Induktionshäll med 2 PowerFlex kokzoner för maximal effekt




- Intuitivt snabbval med siffrerader – SmartSelect
- 4 Kozoner inkl. 2 kraftfulla PowerFlex-kozoner
- 620 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Går perfekt att kombinera med alla SmartLine-enheter
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516158929 / Materialnummer: 11144300 /
Gamla materialnummer: 26756470NER

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdell	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Ovanpåliggande montering	–/•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Kan kombineras med SmartLine	•
Kan kombineras med SmartLine bänkfläkt	•
Utrustning av kokzoner	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	2
Maximalt antal kokkärl	4
PowerFlex-kokzoner	
Antal	4
Typ	PowerFlex kokzon
Storlek i mm	Ø 150 – 230
Maximal effekt i W	2100
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
1. kokzonen	
Position	vänster
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230x390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
2. kokzonen	
Position	höger
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230x390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
Användarkomfort	
Nätverksanslutning med Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Reglering via touchknappar	SmartSelect
Displayens färg	Gul
Permanent kastrulligenkänning	•
Stop&Go-funktion	•
Torkskydd	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•

KM 7564 FL Induktionshäll med 2 PowerFlex kokzoner för maximal effekt



EAN: 4002516158929 / Materialnummer: 11144300 /
Gamla materialnummer: 26756470NER

Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•

Effektivitet och hållbarhet

Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20

Skötselkomfort

Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
--------------------------------------	---

Säkerhet

Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•

Tekniska data

Mått (H x B x D) i mm	51 x 620 x 520
Dimensioner, mm (bredd)	620
Dimensioner, mm (höjd)	51
Dimensioner, mm (djup)	520
Inre ursågningsmått (B x D) vid planmontering i mm	600/624 x 500/524
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	600 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500 mm
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	51
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	600
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	11
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	624
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60

Medföljande tillbehör

Anslutningskabel	Ja
------------------	----

med 2 PowerFlex kokzoner för maximal effekt

