


KM 7684 FL

Induktionshäll

i panoramadesign med 2 PowerFlex kokzoner för extra komfort.



- Intuitivt snabbval med siffrerader – SmartSelect
- 4 Kozoner inkl. 2 kraftfulla PowerFlex-kozoner
- 916 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity


EAN: 4002516158967 / Materialnummer: 11144330 /
Gamla materialnummer: 26768470NER

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzoner	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	2
Maximalt antal kokkärl	4
PowerFlex-kokzoner	
Antal	4
Typ	PowerFlex kokzon
Storlek i mm	Ø 150 – 230
Maximal effekt i W	2100
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
1. kokzonen	
Position	vänster
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230x390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
2. kokzonen	
Position	höger
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230x390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Reglering via touchknappar	SmartSelect
Markörfärg	Gul
Permanent kastrulligenkänning	•
Stop&Go-funktion	•
Torkskydd	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•

KM 7684 FL

Induktionshäll

i panoramadesign med 2 PowerFlex kokzoner för extra komfort.



EAN: 4002516158967 / Materialnummer: 11144330 /

Gamla materialnummer: 26768470NER

Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler) •

Effektivitet och hållbarhet

Anslutningseffekt i frånläge i W 0,5

Anslutningseffekt i standbyläge i W 1,0

Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W 2,0

Tid till automatisk koppling i frånläge i min 20

Tid till automatisk koppling i standbyläge i min 20

Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min 20

Skötselkomfort

Glaskeramik som är enkel att rengöra •

Säkerhet

Säkerhetsavstängning •

Spärrfunktion •

Driftspärr •

Integrerad kylfläkt •

Överhettningsskydd •

Restvärmeindikering •

Tekniska data

Dimensioner, mm (bredd) 916

Dimensioner, mm (höjd) 51

Dimensioner, mm (djup) 408

Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering 896 mm

Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering 388 mm

Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm 51

Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering 896

Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering 388

Vikt, kg 12

Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering 920

Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering 412

Total anslutningseffekt, KW 7,30

Längd anslutningskabel, m 1,4

Spänning i V 230

Frekvens i Hz 50-60


Medföljande tillbehör

Anslutningskabel Ja


KM 7684 FL

Induktionshäll

i panoramadesign med 2 PowerFlex kokzoner för extra komfort.



KM7684FL, KM7684-1FL, flush (installation drawings)



KM7684FL, KM7684-1FL, onset installation (installation drawings)