

KM 7667 FR

Induktionshäll

med 626 mm bredd och induction på större yta för mer flexibilitet



- Intuitivt snabbval med siffrerader – SmartSelect
- Intelligent kastrulligenkänning – för upp till fyra kokkärl
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Stort prestandaspektrum – varmhållningsfunktion och TwinBooster
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516156826 / Materialnummer: 11144360 /
Gamla materialnummer: 26766700NER

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Ovanpåliggande montering	-/-
Glaskeramikfärg	Svart
Ram av rostfritt stål	•
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzonen	
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkärl	4
1. kokzonen	
Position	fritt valbart
Typ	Induktion på hela ytan
Storlek i mm	570x390
Maximal Booster-effekt i W	3300
Maximal effekt i W	2600
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
Användarkomfort	
Nätverksanslutning med Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Reglering via touchknappar	SmartSelect
Displayens färg	Gul
Intelligent kastrulligenkänning	•
Positioneringshjälp	•
Stop&Go-funktion	•
Torkskydd	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•

KM 7667 FR

Induktionshäll

med 626 mm bredd och induction på större yta för mer flexibilitet



EAN: 4002516156826 / Materialnummer: 11144360 /
Gamla materialnummer: 26766700NER

Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•

Tekniska data

Mått (H x B x D) i mm	52 x 626 x 526
Dimensioner, mm (bredd)	626
Dimensioner, mm (höjd)	52
Dimensioner, mm (djup)	526
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	600 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500 mm
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	45
Vikt, kg	14
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60


Medföljande tillbehör

Anslutningskabel	Ja
------------------	----

KM 7667 FR

Induktionshäll

med 626 mm bredd och induktion på större yta för mer flexibilitet



KM 7667 FR (installation drawings)