


KM 7667 FL

Induktionshäll

med 620 mm bredd och induction på större yta för mer flexibilitet



- Intuitivt snabbval med siffrerader – SmartSelect
- Intelligent kastrulligenkänning – för upp till fyra kokkärl
- Utan ram för planmontering eller ovanpåliggande montering
- Stort prestandaspektrum – varmhållningsfunktion och TwinBooster
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516156833 / Materialnummer: 11144370 /


Gamla materialnummer: 26766770NER

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdelen	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Ovanpåliggande montering	–/•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Kan kombineras med SmartLine	•
Kan kombineras med SmartLine bänkfläkt	•
Utrustning av kokzonen	
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkärl	4
1. kokzonen	
Position	fritt valbart
Typ	Induktion på hela ytan
Storlek i mm	570x390
Maximal Booster-effekt i W	3300
Maximal effekt i W	2600
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
Användarkomfort	
Nätverksanslutning med Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Reglering via touchknappar	SmartSelect
Displayens färg	Gul
Intelligent kastrulligenkänning	•
Positioneringshjälp	•
Stop&Go-funktion	•
Torkskydd	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•

KM 7667 FL

Induktionshäll

med 620 mm bredd och induction på större yta för mer flexibilitet



EAN: 4002516156833 / Materialnummer: 11144370 /

Gamla materialnummer: 26766770NER

Säkerhet

Säkerhetsavstängning

•

Spärrfunktion

•

Driftspärr

•

Integrerad kylfläkt

•

Överhettningsskydd

•

Restvärmeindikering

•

Tekniska data

Mått (H x B x D) i mm

51 x 620 x 520

Dimensioner, mm (bredd)

620

Dimensioner, mm (höjd)

51

Dimensioner, mm (djup)

520

Inre ursågningsmått (B x D) vid planmontering i mm

600/624 x 500/524

Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering

600 mm

Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering

500 mm

Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm

51

Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering

600

Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering

500

Vikt, kg

11

Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering

624

Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering

524

Total anslutningseffekt, KW

7,30

Längd anslutningskabel, m

1,4

Spänning i V

230

Frekvens i Hz

50-60

Medföljande tillbehör


Anslutningskabel

Ja


KM 7667 FL

Induktionshäll

med 620 mm bredd och induktion på större yta för mer flexibilitet



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FL
Diamond, KM7867-2FL Diamond – onset installation
(installation drawings)



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-
1FLDiamond, KM7867-2FL Diamond – flush (installation
drawings)